

**Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port
– för livsmedelsindustri**

ASNBV, ASNBL

Splitterbox i rostfritt stål, speciellt utvecklad för livsmedelsindustrins höga hygienkrav. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Maskin- och anläggningkonstruktion



Korrosionsbeständig



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Robust

Fördelar

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe

Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage

Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel

Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Tillverkad i rostfritt stål

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

**Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port
– för livsmedelsindustri****Användningsområden**

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

2 signaler/port
M12-anslutning för sensorer
Med ingjuten masterkabel
IP67/IP69K - Tål högtryckstvätt
LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

8 st M12-portar
För liggande montage
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
Slät design lämplig för till exempel livsmedelsindustri

Tekniska data

Anslutning:	Port: M12
Märkspänning:	Max 30 V
Märkström:	Max 12 A
Material:	Box: Rostfritt stål
Skyddsklass:	IP67/IP69K
Material insats:	PVC
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Temperaturområde:	-25 °C till +70 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port
– för livsmedelsindustri

Art nr	Benämning	Portar	Längd (m)	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering						
83404895	ASNBV 8/LED 5-278/5 M	8	5	30	4 A/port	2 LED/port
83404896	ASNBV 8/LED 5-278/10 M	8	10	30	4 A/port	2 LED/port
83404839	ASNBV 8/LED 5-278/15 M	8	15	30	4 A/port	2 LED/port
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering, sidoställda portar						
83404506	ASNBL 8/LED 5-4-320/5 M	8	5	30	4 A/port	2 LED/port
83404507	ASNBL 8/LED 5-4-320/10 M	8	10	30	4 A/port	2 LED/port
83404508	ASNBL 8/LED 5-4-320/15 M	8	15	30	4 A/port	2 LED/port