

Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port

ASBV-R, ASBV-R...LED

Splitterbox i metall. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Extremt tålig för omild behandling. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler

Fördelar

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe

Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage

Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel

Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Extremt tålig för omild behandling

Senaste uppdatering (17.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2 signaler/port**Användningsområden**

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

2 signaler/port, nedsänkta portar ger lägre bygghöjd
M12-anslutning för sensorer
Med ingjuten masterkabel
UL-godkänd
LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

4 alternativt 8 st M12-portar
M12-anslutning
För liggande montage
Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Tekniska data

Anslutning:	Port: M12
Märkspänning:	Max 30 V
Märkström:	Max 12 A
Material box:	Zinkgjutgods
Skyddsklass:	IP65/IP67
Material insats:	PA
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Antal portar:	4 - 8 portar/box
Temperaturområde:	-40 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Splitterbox i metall med masterkabel – M12-portar, 2
signaler/port

Art nr	Benämning	Portar	Längd (m)	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabel						
83404519	ASBV-R 4 5-256/5 M	4	5	30	4 A/port	-
83404520	ASBV-R 4 5-256/10 M	4	10	30	4 A/port	-
83404521	ASBV-R 8 5-242/5 M	8	5	30	4 A/port	-
83404522	ASBV-R 8 5-242/10 M	8	10	30	4 A/port	-
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering						
83404523	ASBV-R 4/LED 5-256/5 M	4	5	30	4 A/port	2 LED/port
83404524	ASBV-R 4/LED 5-256/10 M	4	10	30	4 A/port	2 LED/port
83404525	ASBV-R 8/LED 5-242/5 M	8	5	30	4 A/port	2 LED/port
83404526	ASBV-R 8/LED 5-242/10 M	8	10	30	4 A/port	2 LED/port