

Splitterbox i metall med masterkabelanslutning – M12-portar, 2 signaler/port

ASBSV-R, ASBSV-R...LED

Splitterbox i metall. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Extremt tålig för omild behandling. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Robust



Störningssignaler

Fördelar

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe

Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage

Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel

Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Extremt tålig för omild behandling

Användningsområden

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Splitterbox i metall med masterkabelanslutning – M12-portar, 2 signaler/port

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

Nedsänkta portar ger lägre bygghöjd
2 signaler/port
M12-anslutning för sensorer
M23-anslutning för masterkabel
UL-godkänd

Design/Utförande

4 alternativt 8 st M12-portar
M12-anslutning
För liggande montage
Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Tekniska data

Anslutning:	Box: M23 Port: M12
Märkspänning:	Max 30 V
Märkström:	Max 12 A
Material box:	Zinkgjutgods
Skyddsklass:	IP65/IP67
Material insats:	PA
Kontaktresistans:	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$> 10^9 \text{ }\Omega$
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Antal portar:	4 - 8 portar/box
Temperaturområde:	-40 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

**Splitterbox i metall med masterkabelanslutning – M12-portar, 2
signaler/port**

Art nr	Benämning	Portar	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabelanslutning					
83404531	ASBSV-R 4 5	4	30	4 A/port	-
83404532	ASBSV-R 8 5	8	30	4 A/port	-
Splitterbox med masterkabelanslutning och LED-indikering					
83404533	ASBSV-R 4/LED 5	4	30	4 A/port	2 LED/port
83404534	ASBSV-R 8/LED 5	8	30	4 A/port	2 LED/port