

Splitterbox i plast med masterkabel – M8-portar, 1 signal/port

ASBM...LED

Splitterbox i plast. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Släpkedja

Fördelar

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe

Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage

Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel

Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation

Maskin- och anläggningsteknik

Automationssystem

Robotapplikationer

Fordonsindustri

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Splitterbox i plast med masterkabel – M8-portar, 1 signal/port**Produktegenskaper**

1 signal/port
M8-anslutning för sensorer
Med ingjuten masterkabel
LED-indikering för matning och aktiv port

Design/Utförande

4, 6, 8, 10 alternativt 12 st M8 portar
För liggande eller stående montage
Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Tekniska data

Anslutning:	M8
Märkspänning:	Max 30 V
Märkström:	Max 1,5 A
Material box:	PBT
Skyddsklass:	IP67
Material insats:	PA
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Antal portar:	4-12 portar/box
Temperaturområde:	-25°C till +70°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

Splitterbox i plast med masterkabel – M8-portar, 1 signal/port

Art nr	Benämning	Portar	Längd (m)	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering						
83405617	ASBM 4/LED 3-343/5 M	4	5	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405618	ASBM 4/LED 3-343/10 M	4	10	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405619	ASBM 4/LED 3-343/15 M	4	15	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405621	ASBM 6/LED 3-344/5 M	6	5	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405622	ASBM 6/LED 3-344/10 M	6	10	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405623	ASBM 6/LED 3-344/15 M	6	15	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405624	ASBM 8/LED 3-345/5 M	8	5	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405625	ASBM 8/LED 3-345/10 M	8	10	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405626	ASBM 8/LED 3-345/15 M	8	15	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405627	ASBM 10/LED 3-346/5 M	10	5	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405628	ASBM 10/LED 3-346/10 M	10	10	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405629	ASBM 10/LED 3-346/15 M	10	15	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405632	ASBM 12/LED 3-347/5 M	12	5	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405633	ASBM 12/LED 3-347/10 M	12	10	30	1,5 A/port	1 LED/port
83405634	ASBM 12/LED 3-347/15 M	12	15	30	1,5 A/port	1 LED/port