

**Splitterbox i plast med masterkabel, smalt utförande – M8-portar,  
1 signal/port**

SB 8/LED

Splitterbox i plast, smalt utförande. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Kompakt konstruktion. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Släpkedja

**Fördelar**

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe

Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage

Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel

Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta

**Användningsområden**

Process-, maskin och industriautomation

Maskin- och anläggningsteknik

Automationssystem

Robotapplikationer

Fordonsindustri

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

**Splitterbox i plast med masterkabel, smalt utförande – M8-portar,  
1 signal/port****Produktegenskaper**

1 signal/port  
M8-anslutning för sensorer  
Med ingjuten masterkabel  
LED-indikering för matning och aktiv port

**Design/Utförande**

8 st M8 portar  
För liggande montage  
Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

**Tekniska data**

Anslutning:	Port: M8
Märkspänning:	Max 30 V
Märkström:	Max 2 A
Material box:	TPU
Skyddsklass:	IP67
Material insats:	PA
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 <sup>9</sup> Ohm
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Antal portar:	8 portar/box
Temperaturområde:	-15°C till +80°C

**Observera**

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

**Splitterbox i plast med masterkabel, smalt utförande – M8-portar,  
1 signal/port**

Art nr	Benämning	Portar	Längd (m)	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabel och LED-indikering						
83405615	SB 8/LED 3-333/5 M	8	5	30	2 A/port	1 LED/port
83405620	SB 8/LED 3-333/10 M	8	10	30	2 A/port	1 LED/port
83405639	SB 8/LED 3-333/20 M	8	20	30	2 A/port	1 LED/port

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16