

M23-kontakt rak/vinklad

RKC .../13,5 samt RKCW .../13,5

Vibrationssäker koppling med lödanslutning som används på I/O-boxar. Beställ direkt i vår webshop!



Fördelar

Vibrationssäker koppling
Lödanslutning
Används på I/O-boxarna

Tekniska data

Märkspänning:	12 pol 250 V 19 pol 125 V
Belastning:	Max 7,5 A
Skyddsklass:	IP67
Ledararea:	Upp till 1,0 mm ²
Material kontaktkåpa:	Förnicklad mässing
Material insats:	PBG GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-40 °C till +125 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

M23-kontakt rak/vinklåd

Art nr	Benämning	Poltal	Vikt (kg/km)
83405028	RKC 120/13,5	12	0,075
83405030	RKCW 120/13,5	12	0,144
83405027	RKC 190/13,5	19	0,077
83405031	RKCW 190/13,5	19	0,22