

PEW 8.186 kontaktpressningstänger

MULTICRIMP 6 Krimpverktyg/tång för pressning av isolerade ändhylsor med ett hexagonalt tryck, tillverkat i Tyskland



Fördelar

Förbättrad variant jämfört med föregångaren PEW 8.84/MULTICRIMP 6:

- Utvidgad kapacitet för 4-kants- och 6-kantsmodellen
- Det krävs ca 20 % mindre handkraft i genomsnitt jämfört med den tidigare modellen
- Mindre greppvidd och förbättrad ergonomi
- Formar målinriktat och definierat ledarändhylsorna med en geometrisk exakt krimpform

Automatisk inställning av önskat tvärsnitt för krimpningen

DIN-förenlig pressning enligt principen om tvångsslutförande

Enhetlig matning till pressbacken garanterar exakta krimpningar

Användningsområden

För pressning av isolerade och oisolerade ändhylsor

Kan användas med en hylslängd på upp till 20 mm (från 12 mm behövs dock minst två pressningar)

Produktegenskaper

Tillverkad av krompläterat verktygsstål

Tillverkad i Tyskland

Övrigt

Pressa ändhylsor upp till 12 mm en gång, längre ändhylsor (till max. 20 mm) måste pressas flera gånger efter varandra

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kablesko/kontaktidon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

PEW 8.186 kontaktpressningstänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61813737	PEW.8.186	0.08 - 10	sexkant	0,38	180	1

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16