

Pneumatisk krimper UP 35

UP 35 är en pneumatisk krimper med parallell stängningsmekanism som övertygar med innovativ design, ergonomi och kvalitet.



Utrymmeskrav



Tillförlitlighet

Fördelar

Ny utrymmensbesparande design

Ergonomisk och användarvänlig tack vare maskinens ergonomiska lutning och en integrerad LED-ljuskälla för belysning av arbetsplatsen

På grund av den praktiska konstruktionen och en låg vikt på endast 20 kg kan maskinen transporteras utan problem med hjälp av det medföljande T-greppet.

Hög flexibilitet: Eftersom det går enkelt att byta adapter utan verktyg kan man använda flera olika stansblock

Enkel montering av adaptern med en slide in-/slide out-mekanism

Användningsområden

Parallellförslutande pneumatisk krimper

Maximal användarvänlighet och optimal säkerhet samt krimpkvalitet för små till mellanstora tvärsnitt

För isolerade kabelskor upp till 6 mm², oisolerade rörkabelskor upp till 16 mm², ändhylsor upp till 50 mm²

Produktegenskaper

Snabbväxlingssystem med adapter

Guidad styrning garanterar högsta pressningskvalitet

Standarder/Godkännanden

Motsvarar EU-riktlinje 2011/65/EU (RoHS 2) och är CE-godkänd

Inklusive

Pneumatisk parallellkrimper

Pneumatisk säkerhetsfotpedal

Anslutningsslang och nätdel för 12-voltsbelysning

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Pneumatisk krimper UP 35

Elektronisk styckräknare
Verkygssats

Design

Stansblockhållare/adapter ingår inte i leveransomfånget för UP 35 utan måste beställas separat. Här finns det tre olika valmöjligheter beroende på typ av stansblock. Insatser måste beställas separat.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168 ETIM 5.0 Klassificering: Krimpverktyg, för kableskor, ändhylsor och skärmanslutning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000168 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktodon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning
Allmänt:	Driftstryck: 6 bar/87 psi Dimensioner: 390 x 175 x 440 mm
Vid förfrågan:	Säkerhetskrimper går att få på förfrågan (kan användas utan fingerskydd tillsammans med dubbel fotpedal) Fler storlekar och utföranden kan också erbjudas.
Övrigt:	Presskraft: Max 35 kN
Info:	Vikt: 20 kg

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan. Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Pneumatisk krimper UP 35

Art nr	Benämning	Antal / förp.
Krimpmaskin utan adapter		
11148003	Pneumatisk krimper UP 35	1
Adapter/uttag för olika stansblock		
61743951	Adapter UP 35 för WZ-stansblock	1
61743953	Adapter UP 35 för PEW 12-stansblock	1
61743952	Adapter UP 35 för W(D)T-stansblock	1

Senaste uppdatering (29.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16