

## KNIPEX kraftsidavbitare

KNIPEX kraftsidavbitare med isolerat grepp för exakta klippningar

### Info

Hög klippeffekt vid liten kraftanvändning



### Fördelar

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp  
Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

### Användningsområden

För alla trådsorter inklusive pianotråd

### Produktegenskaper

Härdade skär med precisionsslipning

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Vanadinstål, smidet, oljehärdat flera gånger

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

## KNIPEX kraftsidavbitare

Art nr	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)
62120522	Kraft-sidavbitare KSSI 18	0,28	180

Senaste uppdatering (02.08.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03.16