

KNIPEX X-Cut®kompaktsidavbitare

KNIPEX X-Cut® sidavbitare med isolerat grepp för exakta klippningar

Info

Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting egde angle



Fördelar

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp
Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

Både för tjocka kablar och fina ledare

Produktegenskaper

Härdade skär med precisionsslipning

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000142

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelskärare

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000142

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelsax

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Vanadinstål, smidet, oljehärdat flera gånger

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

KNIPEX X-Cut®kompaktsidavbitare

Art nr	Benämning	Kabeldiameter mm	Vikt (kg)	Längd (mm)
KNIPEX X-Cut®kompaktsidavbitare				
62120521	X-Cut®kompakt sidavbitare SXSI 16	12	0,175	160

Senaste uppdatering (26.02.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16