M12 rak hane till M12 vinklad hona med LED-indikering

WRST-WRKWT/LED

ECOLAB-klassad anslutningskabel med extremt bakterieresistent konstruktion, för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin. Beställ direkt i vår webshop!



Livsmedelsindustrin

God kemisk resistens

Halogenfri

Maximalt skydd mot vibrationer

Utrymmeskrav

Släpkedja

Robust

Vattentät

Fördelar

För användning i så kallade Washdown-applikationer
IP67 / IP68 / IP69K
Extremt bakterieresistent konstruktion
ECOLAB-klassad
UL-godkänd upp till +90 °C

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till M12 vinklad hona med LED-indikering

Användningsområden
Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Livsmedelsindustrin

Produktegenskaper
3-, och 4-poligt utförande
Helt PVC-fri
Vibrationssäker koppling
Kopplingsmutter i rostfritt stål (V4A)
Slät design som minimerar risken för bakterie/mikrobkontaminering

Design/Utförande
Kabeltyp: Li9Y-18Y - Oljebeständig TPE-V (Orange)
AVM 21484 (90°C / 300 V)
LED: grön - matning, gul - tillslag

Tekniska data

LED-koppling:	Variant P: Funktionsindikering (1 x grön) Tillslagsindikering (2 x gul)
Skyddsklass:	IP67/IP68/IP69K
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PP
Material insats:	PP
Material låsmutter:	Rostfritt stål (V4A)
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-40°C till +105°C (UL: +90°C)

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 rak hane till M12 vinklad hona med LED-indikering

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	LED-koppling
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande							
83402365	WRST 4-WRKWT/LED F 4-521/0,6 M	0,6	TPE-V	4 x 0,25	30	4	P
83402366	WRST 4-WRKWT/LED F 4-521/1 M	1	TPE-V	4 x 0,25	30	4	P
83402367	WRST 4-WRKWT/LED F 4-521/2 M	2	TPE-V	4 x 0,25	30	4	P
83402368	WRST 4-WRKWT/LED F 4-521/5 M	5	TPE-V	4 x 0,25	30	4	P
83402369	WRST 4-WRKWT/LED F 4-521/10 M	10	TPE-V	4 x 0,25	30	4	P

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16