7/8" rak hane

RSC

Liten och utrymmesoptimerad 7/8" kabelkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Oljeresistent

Utrymmeskrav

Vattentät

Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad kabelkontakt för fältinstallationer
Enkelt att tillverka egna anslutningskablar i önskad längd
Standardiserat 7/8"-gränssnitt
Kostnadseffektiv lösning
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (04.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

7/8" rak hane

Produktegenskaper

3-, 4- och 5-poligt utförande
Vibrationssäker koppling
Skruvanslutning

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Material kontaktkåpa:	PA
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Anodiserad aluminium
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-40 °C till +90 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (04.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

7/8" rak hane

Produktinformation

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
Kabelkontakt med skruvanslutning						
83402690	RSC 30/9	3	upp till 1,0	6,0 - 8,0	240	12
83402691	RSC 30/11	3	upp till 1,0	8,0 - 10,0	240	12
83406339	RSC 40/13,5	4	upp till 1,0	10,0 - 12,0	240	9
83406440	RSC 50/9	5	upp till 1,0	6,0 - 8,0	240	9
83406441	RSC 50/11	5	upp till 1,0	8,0 - 10,0	240	9
83406442	RSC 50/13,5	5	upp till 1,0	10,0 - 12,0	240	9
83406443	RSC 50/16	5	upp till 1,0	12,0 - 14,0	240	9

Senaste uppdatering (04.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16