M12 rak hane till 2 x M12 rak hona

ASB 2-RKT, ASBA 2-RKT

Förgreningsgivarkabel för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port. Utrymmesoptimerad konstruktion och snabbt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Maximalt skydd mot vibrationer

Monteringstid

Utrymmeskrav

Släpkedja

Robust

Vattentät

Fördelar

Förgreningsgivarkabel för inkoppling av dubbla I/O-enheter i samma port
Standardiserat M12-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion för trånga utrymmen
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till 2 x M12 rak hona

Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 rak hane till 2 x M12 rak hona

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Koppling	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till 2 x M12 hona 3-poligt utförande							
83404972	ASB 2-RKT 4-3-224/0,3 M	0,3	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83404973	ASB 2-RKT 4-3-224/0,6 M	0,6	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83404974	ASB 2-RKT 4-3-224/1 M	1	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83404975	ASB 2-RKT 4-3-224/1,5 M	1,5	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83404959	ASB 2-RKT 4-3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
83403552	ASB 2-RKT 4-3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	1-1	60	4
M12 hane till 2 x M12 hona 3-poligt utförande							
83404976	ASBA 2-RKT 4-3-224/1 M	1	PUR	4 x 0,34	AND logik	60	4
83404977	ASBA 2-RKT 4-3-224/1,5 M	1,5	PUR	4 x 0,34	AND logik	60	4

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16