

# M12 rak hane D-kod till RJ45

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane till RJ45 med 360° skärm ansluten till låsmutter och RJ45 kontakt. 4-polig, D-kodad anslutning.






1 = yellow
2 = white
3 = orange
4 = blue




- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Utrymmeskrav
- Släpkedja
- Robust
- Störningssignaler
- Vattentät

## Fördelar

360° skärmning kopplad till låsmutter

## Användningsområden

Industriautomation
Industriell Ethernet-kommunikation

## Produktegenskaper

PUR-kabel lämplig för släpkedja
Enligt DIN EN 61076-2-101

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# M12 rak hane D-kod till RJ45

## Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-JZ - Oljebeständig, halogenfri PUR (grön), AWM 20939(600V/80 °C)

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Märkspänning: | Max 50 V AC/60 V DC |
| Märkström: | M12: Max 4 A<br>RJ45: 1,5 A |
| Skyddsklass: | M12: IP 67<br>RJ45: IP 20 |
| Skyddsklass: | M12: IP 67<br>RJ45: IP 20 |
| Kodning: | M12: D-kod |
| Material kontaktkåpa: | TPU |
| Material insats: | TPU<br>RJ45: PC |
| Material låsmutter: | Förnicklad mässing |
| Kontaktresistans: | M12: ≤5mΩ<br>RJ45: ≤10mΩ |
| Isolationsmotstånd: | $^{>}10^{9}\Omega$ |
| Temperaturområde: | Kabel: -25 till +80 °C |

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

# M12 rak hane D-kod till RJ45

Produktinformation

| Art nr | Benämning | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare | Yttre diameter (mm) | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12 hane till RJ45, 4-poligt utförande | | | | | | | |
| 83409621 | 0985 342 104/1 M | 1 | PUR | 4 x 0,38 | 6,2 | 60 | 4 |
| 83409622 | 0985 342 104/2 M | 2 | PUR | 4 x 0,38 | 6,2 | 60 | 4 |
| 83409623 | 0985 342 104/3 M | 3 | PUR | 4 x 0,38 | 6,2 | 60 | 4 |
| 83409625 | 0985 342 104/5 M | 5 | PUR | 4 x 0,38 | 6,2 | 60 | 4 |
| 83409624 | 0985 342 104/10 M | 10 | PUR | 4 x 0,38 | 6,2 | 60 | 4 |

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# M12 rak hane D-kod till RJ45

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16