

M12 rak hane D-kod till M12 rak hane Y-kod


Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane D-kodad till rak M12 hane Y-kodad med 360° skärm ansluten till låsmutter. 8-polig, Y-kodad anslutning. (Fast Ethernet, 100 Mbit/S, Cat 5)







1 = white/orange
2 = orange
3 = white/green
4 = green
5 = blue
6 = white
7 = brown
8 = black



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Utrymmeskrav

Robust

Störningssignaler

Vattentät

Fördelar

360° skärmning kopplad till låsmutter
Upp till 100 Mbit/s

Användningsområden

Industriautomation
Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

Flexibel hybridkabel lämplig för temporära böjningar
Enligt DIN EN 61076-2-113

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane D-kod till M12 rak hane Y-kod

Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), AWM 20549(300V/80°C)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC/60 V DC
Märkström:	Data: 0,5 A
Skyddsklass:	IP65, IP67, IP69K
Kodning:	D-/Y-kod
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5mΩ
Isolationsmotstånd:	$^{>}10^{9}\Omega$
Temperaturområde:	Kabel: -25 till +80°C

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 rak hane D-kod till M12 rak hane Y-kod

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane D-kod till M12 hane Y-kod, 8-poligt utförande							
83408380	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/0,3 M	0,3	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5
83408381	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/0,6 M	0,6	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5
83408382	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/1 M	1	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5
83408383	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/2 M	2	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5
83408384	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/3 M	3	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5
83408385	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/5 M	5	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5
83408386	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/10 M	10	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5
83408387	RSTS 4D-RSTS 8Y-484/15 M	15	PUR	2x2xAWG26/7	6	60	0,5

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane D-kod till M12 rak hane Y-kod

Senaste uppdatering (08.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16