Kabelkanaler, oslitsade, halogenfria

Med hela sidor, halogenfria

Halogenfri, oslitsad kabelkanal i återvinningsbar plast med hög UV-beständighet. Perfekt för hiss- och maskininstallationer. Beställ direkt i vår webshop!

Halogenfri

Fördelar

Kostadseffektiv som matarkanal
Perfekt kanal för hiss- och maskininstallationer
Halogenfritt utförande
Hög UV-beständighet
Återvinningsbart material

Produktegenskaper

Halogenfri, avger inga korrosiva gaser i händelse av brand

Design/Utförande

Fler storlekar vid förfrågan
Till varje tvåmeterslängd ingår lock

Tekniska data

Godkännanden:	CE
Färg:	Ljusgrå, RAL7035
Material:	PC/ABS, självslocknande enligt UL94 V0
Längd:	2 000 mm (2 m)
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C

Observera

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Kabelkanaler, oslitsade, halogenfria

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Kabelkanaler, oslitsade, halogenfria

Art nr	Benämning	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Förp (m)
83182787	ECCPH6040 KABELKANAL-HF 60x40 OSLITSAD	60	40	50

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16