FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel

Halogenfri, dubbelskärmad, partvinnad dataöverföringskabel AWG 24 för RS-485

Halogenfri datakabel som begränsar brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand. Ledare av fintrådig förtent koppar.

Info

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Både i kommersiella byggnader samt inom industrin
Liten ytterdiameter sparar plats



Maskin- och anläggningkonstruktion

Flamhämmande

Halogenfri

Störningssignaler

Fördelar

Hög säkerhet i miljöer med många människor
Begränsning av brandspridning samt densitet och giftighet hos rökgaser i händelse av brand
Avger inte saltsyra vid brand som kan orsaka skador på byggnader och utrustningar
Liten ytterdiameter sparar plats
Design för att skydda känsliga signaler från elektromagnetiska störningar samt att eliminera crosstalk

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar
Både i kommersiella byggnader och inom industrin
För EMC-känsliga miljöer

Produktegenskaper

Halogenfri enligt IEC 60754-1
Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-1-2
Låg rökdensitet enligt IEC 61034-2

Senaste uppdatering (31.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel

CPR-klassificerad enligt Eca

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar
Ledarisolation av Polyetylen (PE). Ledarna partvinnade
Al-folie med förtent solid biledare
Förtent kopparfläta (90% optisk täthetsgrad)
Yttermantel av halogenfri blandning SHF-1, grå

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Färgkod enligt Chart 5 i bilaga M1
Kapacitans:	Ledare/ledare: 42 pF/m Ledare/skärm: 75,5 pF/m
Drifttoppspänning:	600 V
Impedans:	120 Ohm
Temperaturområde:	-20°C till +90°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (31.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel

Art nr	E-nummer	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
83067784	4957310	9841NH	1 x 2 x 24	5	46
83067785	4956870	9842NH	2 x 2 x 24	7,6	60
83067787	4957320	9843NH	3 x 2 x 24	8,2	68

Senaste uppdatering (31.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

FireFighter 440-series - Dubbelskärmad partvinnad datakabel



Belcom

Senaste uppdatering (31.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16