# ÖLFLEX® POWER IX Cordage (LAPP USA)

UL-listad och HAR-godkänd anslutningskabel i neopren-gummi

Flexibel anslutningskabel för Europa och USA i neopren-gummi. HAR-godkänd. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

## Info

Flexibel anslutningskabel i gummi med globala godkännanden
Används för att ansluta hushållsapparater som kylskåp, frys och tvättmaskin.
UL/CSA/HAR-godkänd för export till Nordamerika samtidigt som den är godkänd i Europa




- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Lämplig för användning utomhus
- Flamhämmande
- Köldbeständig
- Oljeresistent
- Robust
- UV-beständig

## Fördelar

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# ÖLFLEX® POWER IX Cordage (LAPP USA)

Flexibel anslutningskabel i gummi med globala godkännanden
HAR-godkänd enligt H07RN-F
God nötningsbeständighet
God draghållfasthet och åldringsbeständighet

## Användningsområden

Kraftanslutning maskiner och apparater
Portabla utrustning
Anslutning av hushållsmaskiner som kyl, frys och tvättmaskiner

## Produktegenskaper

UL/CSA/HAR-godkänd för export till Nordamerika samtidigt som den är godkänd i Europa
Hög mekanisk hållfasthet
UV-beständig
God beständighet mot oljor och kemikalier

## Standarder/Godkännanden

UL: SOOW enligt UL 62
Canada: CSA, SOOW
Europa: HAR H07RN-F, CE

## Design/Utförande

Ledare av fintrådig blank koppar
Ledarisolering av gummiblandning
Yttermantel av neoprengummi, svart

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Ledaridentifikation: | 3-ledare: blå, brun och grön/gul<br>4-ledare: brun, svart, grå, grön/gul<br>5-ledare: blå, brun, svart, grå, grön/gul |
| Märkspänning Uo/U: | UL: 600 V, HAR: 450/750 V |
| Provspänning: | 2000 V |
| Temperaturområde: | UL: -40 °C till +90 °C, HAR: -25 °C till +60 °C |

## Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# ÖLFLEX® POWER IX Cordage (LAPP USA)

| Art nr | Antal ledare och $mm^2$ per ledare | Yttre diameter (mm) | Kopparindex (kg/km) | Vikt (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| ÖLFLEX® POWER IX | | | | |
| 321803 | 3 G 1,0 | 9,7 | 28 | 130 |
| 321404 | 4 G 2,5 | 15 | 89 | 290 |
| 321204 | 4 G 4,0 | 17 | 149 | 395 |
| 321205 | 5 G 4,0 | 18,8 | 187 | 485 |
| 321003 | 3 G 6,0 | 17 | 164 | 495 |
| 321004 | 4 G 6,0 | 18,3 | 219 | 610 |
| 321005 | 5 G 6,0 | 20,1 | 274 | 760 |
| 320803 | 3 G 10,0 | 22,9 | 274 | 880 |
| 320804 | 4 G 10,0 | 24,9 | 365 | 1060 |

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16