TRAXLINE POWER ONE 700 / 700 PE

Högflexibel PUR-mantlad enkelledare för användning i släpkedjor

Halogenfri högflexibel PUR-mantlad enkelledare som klarar extremt stora belastningar. Sparar plats jämfört med mångledare. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info
Åklängder upp till 500 m, klarar upp till 7 miljoner cykler
Används i släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika



- Maskin- och anläggningkonstruktion
- God kemisk resistens
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Köldbeständig
- Mekanisk resistens
- Oljeresistent
- Släpkedja

Senaste uppdatering (25.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE POWER ONE 700 / 700 PE



UV-beständig

Fördelar
Högflexibel enkelledare i PUR för installation i släpkedjor
Klarar extremt stora belastningar
Sparar plats jämfört med mångledare
UL AWM-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden
I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
Även för intern ledningsdragning i utrustningar
Även lämplig för fast installation på stegar
Kranar och transportörer

Produktegenskaper
Åklängder upp till 500 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
Halogenfri
Oljebeständig
UV-beständig
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden
UL AWM-godkänd

Design/Utförande
Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PUR-bas, svart eller gul/grön
Yttermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Märkspänning Uo/U:	0,6/1 kV (VDE), 1 kV (UL)
Brandspridningsklass:	IEC 60332-1-2 (F2), UL 1581 VW1 & CSA C22.2 No. 210-05 FT1
Minsta böjningsradie:	7,5 x kabeldiametern
Isolationsmotstånd:	>100 kOhm x km
Temperaturområde:	-40°C till +90°C, UL: -40°C till +80°C

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (25.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

TRAXLINE POWER ONE 700 / 700 PE

Produktinformation

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
Power ONE 700					
83530118	TRAXLINE POWER ONE 700 1X1,5	1 X 1,5	5,4	14,4	37
83530119	TRAXLINE POWER ONE 700 1X2,5	1 X 2,5	6,2	25	53
83530120	TRAXLINE POWER ONE 700 1X4	1 X 4	6,8	40	72
83530121	TRAXLINE POWER ONE 700 1X6	1 X 6	7,4	60	94
83530122	TRAXLINE POWER ONE 700 1X10	1 X 10	8,6	100	141
83530123	TRAXLINE POWER ONE 700 1X16	1 X 16	9,7	154	201
83530124	TRAXLINE POWER ONE 700 1X25	1 X 25	11,3	240	293
83530125	TRAXLINE POWER ONE 700 1X35	1 X 35	13,3	350	406
83530126	TRAXLINE POWER ONE 700 1X50	1 X 50	15,7	500	577
83530127	TRAXLINE POWER ONE 700 1X70	1 X 70	17,5	672	802
83530128	TRAXLINE POWER ONE 700 1X95	1 X 95	19,5	950	1008
83530129	TRAXLINE POWER ONE 700 1x120	1 X 120	21,4	1200	1268
83530130	TRAXLINE POWER ONE 700 1x150	1 X 150	24,2	1500	1595
83530131	TRAXLINE POWER ONE 700 1x185	1 X 185	26,6	1850	1949
83530132	TRAXLINE POWER ONE 700 1x240	1 X 240	30,2	2304	2537
83530133	TRAXLINE POWER ONE 700 1x300	1 X 300	34,4	2880	3160
83530433	TRAXLINE POWER ONE 700 1x400	1 X 400	40,2	3800	4020
83530134	TRAXLINE POWER ONE 700 1x500	1 X 500	42,8	5000	5262
Power ONE 700 PE					
83530409	TRAXLINE POWER ONE 700 PE 1X4	1 X 4	6,8	40	72

Senaste uppdatering (25.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

TRAXLINE POWER ONE 700 / 700 PE

Produktinformation

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530410	TRAXLINE POWER ONE 700 PE 1X6	1 X 6	7,4	60	94
83530411	TRAXLINE POWER ONE 700 PE 1X10	1 X 10	8,6	100	141
83530412	TRAXLINE POWER ONE 700 PE 1X16	1 X 16	9,7	154	201
83530413	TRAXLINE POWER ONE 700 PE 1X25	1 X 25	11,3	240	293
83530414	TRAXLINE POWER ONE 700 PE 1X35	1 X 35	13,3	350	406
83530415	TRAXLINE POWER ONE 700 PE 1X50	1 X 50	15,7	500	577

Senaste uppdatering (25.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16