KJAAM-HF/KJAAM-HF GM

Parskärmad halogenfri data- och instrumenteringskabel med gemensam yttre skärm

Parskärmad data- och instrumenteringskabel, för störningskänsliga miljöer. För digitala och lågnivå analoga signaler. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

KJAAM HF: Halogenfri kabel för inomhusbruk, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt 60332-3-22
KJAAM-HF GM: Halogenfri armerad kabel för utomhusbruk även direkt i jord, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt IEC 60332-3-22
Armerad version (GM) och UV-beständig





Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Flamhämmande

Halogenfri

Störningssignaler

Fördelar

Skärmad instrumentkabel
EMC-skärmad för störningskänsliga miljöer
Halogenfri
Armerad version (GM)
UV-beständig

Användningsområden

För digitala och lågnivå analoga signaler

Produktegenskaper

KJAAM HF: Halogenfri kabel för inomhusbruk, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt 60332-3-22

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

KJAAM-HF/KJAAM-HF GM

KJAAM-HF GM: Halogenfri armerad kabel för utomhusbruk även direkt i jord, brandspridningsklass IEC 60332-1 samt IEC 60332-3-22

Design/Utförande

Ledare av förtent fåtrådig koppar
Ledarisolation av PE
Parskärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
Polyestertape och sedan gemensam skärm av aluminiumfolie med biledare av förtent koppar
Yttermantel av halogenfri Polyolefin-blandning
GM: Som KJAAM-HF men med armering av ståltape. Yttermantel av svart halogenfri Polyolefinblandning.

Tekniska data

Ledaridentifikation:	Ledare a: blå, ledare b: röd. Paren identifieras med hjälp av numrering
Kapacitans:	Parkapacitans vid 800 Hz: nom 100 nF/km
Drifttoppspänning:	75 V
Impedans:	60 Ohm
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 15 x kabeldiametern Fast: 10 x kabeldiametern
Isolationsmotstånd:	Min 2 GOhm x km
Temperaturområde:	Flexibel: min -5 °C Fast: -40 °C till +70 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
*Vid förfrågan.

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

KJAAM-HF/KJAAM-HF GM

Produktinformation

Art nr	Antal ledare och mm² per ledare	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
KJAAM-HF			
83106738	1 x (2+1) x 0,5 + 0,5	4,8	31
83106739	2 x (2+1) x 0,5 + 0,5	8	70
83106740	4 x (2+1) x 0,5 + 0,5	10	120
83106741	8 x (2+1) x 0,5 + 0,5	12,6	205
83106742	12 x (2+1) x 0,5 + 0,5	15,1	286
83106743	24 x (2+1) x 0,5 + 0,5	20,8	524
KJAAM-HF GM			
83106734	4 x (2+1) x 0,5 + 0,5	13,2	257
83106735	8 x (2+1) x 0,5 + 0,5	16,3	380
83106736	12 x (2+1) x 0,5 + 0,5	19,1	527
83106737	24 x (2+1) x 0,5 + 0,5	25,2	868

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.