


Tillbehör Alurail - Modulprofil ARPM 45/27 och ARPMG /27

Passar både på Alurail 75/31 och 105/31

Modulprofiler till basprofilen ger möjlighet att skräddarsy kapslingen efter behov. Kan monteras i flera olika positioner. Beställ direkt i vår webshop!







Värmebeständig

Mekanisk resistens

Robust

Temperaturbeständig

Vridtålig

Fördelar

Goda värmeavledningsegenskaper
Med modul ARPM 45/27 i kombination med basprofil så passar Alurail i normcentraler (DIN 43880)
Modulprofilen kan monteras i flera olika positioner på basprofilen
Modulprofiler till basprofilen ger möjlighet att skräddarsy kapslingen efter behov
Vridstyv aluminiumprofil med spår för kretskort

Produktegenskaper

Används gavlar i plast till basprofilen så använd modulgavel ARM 45/27
Gavlar i aluminium som samtidigt täcker både bas- och modulprofilen
Modulprofilen skruvas normalt fast i basprofilens gavlar
Till delbar modulprofil finns möjlighet att välja frontpanel i valfritt material eller låta kretskort fungera som frontpanel

Design/Utförande

Frontpaneler i anodiserad aluminium finns till standardlängderna
Modulprofilen finns i 9 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
Pressgjutna vågformade gavlar i plast eller raka gavlar i aluminium
Två olika utföranden av modulprofilen, fast u-profil (ARPM) och på längden delbar (ARPMG)

Senaste uppdatering (06.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Tillbehör Alurail - Modulprofil ARPM 45/27 och ARPMG /27

Övrigt
Med gavelset i Al behöver standard modulfrontpanel kapas 1,6mm för att passa
Vid gavlar i plast så välj gavelset med hål till basprofilen
Vid modulprofil som är kortare än basprofilen behövs modulbrygga

Leveransomfattning
Delbar profil (ARPMG) ligger förpackat i par. Ett par räcker till en kapsling

Tekniska data

Färg:	Gavel: ljusgrå liknande RAL 7035 Profil och frontplåt: anodiserad aluminium
Material:	Gavel: brandresistant (UL 94 V0) polyamid 6.6 FR eller i aluminium Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (06.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Art nr	Benämning	Beskrivning	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Modulprofil ARPM 45/27-...					
83657040	ARPM 45/27-35	Modulprofil	45	25	27,5
83657041	ARPM 45/27-52,5	Modulprofil	45	42,5	27,5
83657042	ARPM 45/27-70	Modulprofil	45	60	27,5
83657043	ARPM 45/27-105	Modulprofil	45	95	27,5
83657044	ARPM 45/27-140	Modulprofil	45	130	27,5
83657045	ARPM 45/27-175	Modulprofil	45	165	27,5
83657046	ARPM 45/27-210	Modulprofil	45	200	27,5
83657047	ARPM 45/27-245	Modulprofil	45	235	27,5
83657048	ARPM 45/27-1000	Modulprofil	45	990	27,5
Modulprofil ARPMG 00/27-...					
83657050	ARPMG 00/27-35	Modulprofil	-	25	27,5
83657051	ARPMG 00/27-52,5	Modulprofil	-	42,5	27,5
83657052	ARPMG 00/27-70	Modulprofil	-	60	27,5
83657053	ARPMG 00/27-105	Modulprofil	-	95	27,5
83657054	ARPMG 00/27-140	Modulprofil	-	130	27,5
83657055	ARPMG 00/27-175	Modulprofil	-	165	27,5
83657056	ARPMG 00/27-210	Modulprofil	-	200	27,5
83657057	ARPMG 00/27-245	Modulprofil	-	235	27,5
83657058	ARPMG 00/27-1000	Modulprofil	-	990	27,5
Modulgavlar. 1 set bestående av 2 st gavlar och skruvar.					
83657104	ARM 45/27	Modulgavlar i polyamid	45,4	6	27,5
83657150	AR 75/45-KS-AL	Gavelset i aluminium med DIN-fäste	75,4	2	58,5
83657109	AR 105/45-KS-AL	Gavelset i aluminium med DIN-fäste	105,4	2	58,5
Modulfrontpanel ARM 45-...FP. Passar både till moduprofil ARPMG 00/27-... och ARPM 45/24-...					
83657080	ARM 45-35 FP	Modulfrontpanel	41,8	25	2
83657081	ARM 45-52,5 FP	Modulfrontpanel	41,8	42,5	2
83657082	ARM 45-70 FP	Modulfrontpanel	41,8	60	2
83657083	ARM 45-105 FP	Modulfrontpanel	41,8	95	2
83657084	ARM 45-140FP	Modulfrontpanel	41,8	130	2
83657085	ARM 45-175 FP	Modulfrontpanel	41,8	165	2
83657086	ARM 45-210 FP	Modulfrontpanel	41,8	200	2
83657087	ARM 45-245 FP	Modulfrontpanel	41,8	235	2
83657088	ARM 45-1000 FP	Modulfrontpanel	41,8	990	2

Senaste uppdatering (06.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

Tillb ch ARPMG /27



Senaste uppdatering (06.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16