
Alustyle 1230 - Aluminiumkapsling i modern design

Hand- och elektronikkapsling med hög skyddsklass

Elegant kapsling med hög skyddsklass och mycket goda EMC-egenskaper. Skapa din egen design med färgade packningar och dekorlister. Beställ direkt i vår webshop!







- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- e-Mobility
- Livsmedelsindustrin
- Lämplig för användning utomhus
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Värmebeständig
- Köldbeständig
- Maximalt skydd mot vibrationer
- Låg vikt
- Robust
- Störningssignaler

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Alustyle 1230 - Aluminiumkapsling i modern design


Temperaturbeständig


Vridtålig


Vridbelastning



UV-beständig

Fördelar

Elegant kapsling som är speciell lämplig för montering av kretskort och elektronik i mycket tuff industrimiljö
Enkel att anpassa till olika applikationer, många varianter, storlekar och innovativa tillbehör
Skapa din egen unika design med färgade stöttåliga packningar, färgade dekorlister och overlay/membran
Mycket goda EMC-egenskaper. Gavlarna har metallrena "tungor" på insidan som griper tag på profilens insida, ger en stor kontaktyta mellan profil och gavel. Vid mycket stora krav på skärmning så finns speciella ledande EMC-packningar som tillbehör
Mycket robust och vridstyv

Användningsområden

Elektronikkapsling som klarar mycket tuff industrimiljö
Handkapsling
Bordskapsling
Väggkapsling
Displaykapsling

Produktegenskaper

Består av strängpressad aluminiumprofil och gavlar i zinkgjutgods
På insidan av profilerna finns ett antal styrspår för enkelt montage av kretskort
Inkapslade skruvkanaler ger optimalt installationsutrymme där kretskort kan monteras ända upp till ovansidan av profilen
På profilen och ABD-gaveln finns försänkta ytor där membran eller overlay kan monteras skyddat
Skyddsklass upp till IP67

Design/Utförande

Profilen finns i 4 st standardlängder, kan på förfrågan snabbt levereras i valfri längd
Tre olika utföranden av profilen, fast (ASP), på längden delbar (ASPH) och öppen profil för frontplåt (ASPU)
Spår på utsidan av profilen där tillbehör enkelt kan monteras utan verktyg
Gavlarna finns i flera utförande
Stöttålig dekorpackning finns som tillbehör i fem olika färger

Övrigt

För en komplett kapsling krävs 1 st profil och 2 st gavlar
Med gaveln medföljer grafitgrå packning, skruvar och täcklock

Tekniska data

Färg:	Kapsling: grafitgrå (liknande RAL 7024) eller silver (liknande RAL 9006), pulverlackerad med fin ytstruktur (andra färger på förfrågan) Packning: mörkgrå (standard), färgade packningar som tillbehör
Material:	Gavel: pressgjuten zinklegering Z410 Profil: strängpressad aluminium Al Mg Si 0,5

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Alustyle 1230 - Aluminiumkapsling i modern design

Skyddsklass:	IP66/ IP67 profil ASP med gavlar IP65 profil ASPH med gavlar IP40 profil ASPU med gavlar

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

Alustyle 1230 - Aluminiumkapsling i modern design

Produktinformation

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
Profil						
83659421	ASP 1230-0100	Hel profil	Grafitgrå	121	100	32,8
83659423	ASP 1230-0150	Hel profil	Grafitgrå	121	150	32,8
83659424	ASP 1230-0200	Hel profil	Grafitgrå	121	200	32,8
83659420	ASP 1230-1000	Hel profil	Grafitgrå	121	1000	32,8
83659454	ASPH 1230-0100	Delbar profil	Grafitgrå	121	100	32,8
83659455	ASPH 1230-0150	Delbar profil	Grafitgrå	121	150	32,8
83659456	ASPH 1230-0200	Delbar profil	Grafitgrå	121	200	32,8
83659453	ASPH 1230-1000	Delbar profil	Grafitgrå	121	1000	32,8
83659498	ASPU 1230-0100	Öppen profil	Grafitgrå	121	100	32,8
83659499	ASPU 1230-0150	Öppen profil	Grafitgrå	121	150	32,8
83659500	ASPU 1230-0200	Öppen profil	Grafitgrå	121	200	32,8
83659497	ASPU 1230-1000	Öppen profil	Grafitgrå	121	1000	32,8
83659417	ASP 1230-0100	Hel profil	Silver	121	100	32,8
83659418	ASP 1230-0150	Hel profil	Silver	121	150	32,8
83659419	ASP 1230-0200	Hel profil	Silver	121	200	32,8
83659416	ASP 1230-1000	Hel profil	Silver	121	1000	32,8
83659450	ASPH 1230-0100	Delbar profil	Silver	121	100	32,8
83659451	ASPH 1230-0150	Delbar profil	Silver	121	150	32,8
83659452	ASPH 1230-0200	Delbar profil	Silver	121	200	32,8
83659449	ASPH 1230-1000	Delbar profil	Silver	121	1000	32,8
83659494	ASPU 1230-0100	Öppen profil	Silver	121	100	32,8
83659495	ASPU 1230-0150	Öppen profil	Silver	121	150	32,8
83659496	ASPU 1230-0200	Öppen profil	Silver	121	200	32,8
83659493	ASPU 1230-1000	Öppen profil	Silver	121	1000	32,8
Frontpanel till ASPU						
83659490	ASPU 1230-0100 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	103,5	100	2
83659491	ASPU 1230-0150 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	103,5	150	2
83659492	ASPU 1230-0200 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	103,5	200	2
83659489	ASPU 1230-1000 FP 2	Frontplåt	Eloxerad aluminium	103,5	1000	2
Gavlar						
83659534	ASD 1230	Gavel med 2mm nedsänkt yta för membran	Grafitgrå	124,4	15	36,2
83659537	ASM 1230 AL	Gavel med snäpplucka av Al	Grafitgrå	124,4	15	36,2

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


Alustyle 1230 - Aluminiumkapsling i modern design


Produktinformation

Art nr	Benämning	Beskrivning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83659535	ASM 1230 SAL 1	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Grafitgrå	124,4	15	36,2
83659536	ASM 1230 SAL 2	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Grafitgrå	124,4	15	36,2
83659529	ASD 1230	Gavel med 2mm nedsänkt yta för membran	Silver	124,4	15	36,2
83659532	ASM 1230 AL	Gavel med snäpplucka av Al	Silver	124,4	15	36,2
83659530	ASM 1230 SAL 1	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Silver	124,4	15	36,2
83659531	ASM 1230 SAL 2	Gavel med snäpplucka av Al & gångjärn	Silver	124,4	15	36,2
Packningar "enkel" (1 st = förp. om 10 st)						
83659561	AS 1230 DI-Grön	Färgad packning, grön	Grön	-	-	-
83659565	AS 1230 DI-Röd	Färgad packning, röd	Röd	-	-	-
83659563	AS 1230 DI-Blå	Färgad packning, blå	Blå	-	-	-
83659567	AS 1230 DI-Orange	Färgad packning, orange	Orange	-	-	-
83659570	AS 1230 DI-EMC	EMC-packning, svart	svart	-	-	-
Stöttålig dekorpackning (fpk 1st)						
83659562	AS 1230 DI-S-Grön	Stöttålig packning, grön	Grön	-	-	-
83659566	AS 1230 DI-S-Röd	Stöttålig packning, röd	Röd	-	-	-
83659564	AS 1230 DI-S-Blå	Stöttålig packning, blå	Blå	-	-	-
83659568	AS 1230 DI-S-Orange	Stöttålig packning, orange	Orange	-	-	-
83659569	AS 1230 DI-S-Grå	Stöttålig packning, grå	Mörkgrå	-	-	-

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Alustyle 1230 - Aluminiumkapsling i modern design





Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16