Bocube - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling


Gångjärn på bägge sidor av locket

Kapslingen kombinerar produktionsvänlighet med unik design, snabbt montage och möjlighet till färgade gångjärn som designelement. Beställ direkt i vår webshop!

Info

Version i polykarbonat är lämplig för utomhusmiljö, f1-listad enligt UL 746C
Version i polykarbonat är klassad för användning på tåg, R22 enligt järnvägsstandard DIN EN 45545-2 risknivå HL 3







- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Livsmedelsindustrin
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Olja & Gas
- Spårbundet
- Solenergi
- Vindkraft
- Lämplig för användning utomhus
- Flamhämmande
- Halogenfri

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Bocube - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling


Monteringstid


Låg vikt


Robust



UV-beständig


Vattentät

Fördelar
Kombinerar produktionsvänlighet med unik design, snabbt montage utan skruvar, rektangulärt utrymme och möjlighet till färgade gångjärn som designelement
Tillverkad i självslocknande polykarbonat (UL 94 V0) eller ekonomisk ABS-plast
Gångjärnen finns i olika färger och version med tumgrepp för enkelt öppnande utan verktyg
Finns med transparent lock med möjlighet att montera en frontpanel bakom för display
Hög skyddsklass IP66 / IP68-1,2 m (2 h)

Användningsområden
Kapslingen är mycket lämplig för elektronikkomponenter i tuff miljö
Version i polykarbonat är lämplig för utomhusmiljö, f1-listad enligt UL 746C
Version i polykarbonat är klassad för användning på tåg, R22 enligt järnvägsstandard DIN EN 45545-2 risknivå HL 3
Lämplig som kopplingslåda
Displaykapsling (frontpanel kan monteras under transparent lock)

Produktegenskaper
Enkelt montage med patenterade gångjärn, inga lockskruvar behövs
Öppnas med en rak skruvmejsel, stängs utan verktyg
Locket har skyddande kant för säkert montage av membrantangentbord/overlay
19 storlekar och många olika kombinationer
Montageklackar i lock och botten för kretskort/montageplatta och DIN-skena

Design/Utförande
Möjlighet att låsa valfri gångjärnssida
Kontaker och förskruvningar kan få skyddat montage på kortsidan
Stort urval av passande tillbehör
Transparenta gångjärn på förfrågan
Möjlighet att plombera kapslingen

Leveransomfattning
Lock, botten och 2 st gångjärn (alla i samma färg)

Tekniska data

Brandspridningsklass:	ABS-plast UL 94 HB Polykarbonatplast UL 94 V0
Färg:	Ljusgrå liknande RAL 7035 eller grafitgrå liknande RAL 7024

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Bocube - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling

Material:	ABS-plast eller polykarbonatplast (PC) Polykarbonat är lämplig för utomhusbruk, f1-listad enligt UL 746C. Får även användas på tåg, R22 enligt järnvägsstandard DIN EN 45545-2 risknivå HL 3
Skyddsklass:	IP66 / IP68-1,2 m (2 h)
Packning:	Oförlorbar i Polyuretan (-30 °C till +100 °C)
Temperaturbeständig:	Enligt DIN 53461 metod A; ABS 74 °C och Polykarbonat 135 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
Fler storlekar under utveckling.

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
ABS					
83657600	B 080805 ABS 7024	Grafitgrå	80	89	47
83657601	B 080805 ABS 7035	Ljusgrå	80	89	47
83657798	B 100804 ABS 7024	Grafitgrå	80	113	40
83657799	B 100804 ABS 7035	Ljusgrå	80	113	40
83657602	B 100806 ABS 7024	Grafitgrå	80	113	60
83657603	B 100806 ABS 7035	Ljusgrå	80	113	60
83657604	B 100809 ABS 7024	Grafitgrå	80	113	90
83657605	B 100809 ABS 7035	Ljusgrå	80	113	90
83657624	B 140804 ABS-7024	Grafitgrå	80	151	40
83657625	B 140804 ABS-7035	Ljusgrå	80	151	40
83657606	B 140806 ABS 7024	Grafitgrå	80	151	60
83657607	B 140806 ABS 7035	Ljusgrå	80	151	60
83657608	B 140809 ABS 7024	Grafitgrå	80	151	90
83657609	B 140809 ABS 7035	Ljusgrå	80	151	90
83657610	B 141306 ABS 7024	Grafitgrå	125	151	60
83657611	B 141306 ABS 7035	Ljusgrå	125	151	60
83657612	B 141309 ABS 7024	Grafitgrå	125	151	90
83657613	B 141309 ABS 7035	Ljusgrå	125	151	90
83657626	B 180806 ABS-7024	Grafitgrå	80	191	60
83657627	B 180806 ABS-7035	Ljusgrå	80	191	60
83657656	B 180809 ABS-7024	Grafitgrå	80	191	90
83657657	B 180809 ABS-7035	Ljusgrå	80	191	90
83657680	B 181304 ABS-7024	Grafitgrå	125	191	40
83657681	B 181304 ABS-7035	Ljusgrå	125	191	40
83657628	B 181306 ABS-7024	Grafitgrå	125	191	60
83657629	B 181306 ABS-7035	Ljusgrå	125	191	60
83657678	B 181309 ABS-7024	Grafitgrå	125	191	90
83657679	B 181309 ABS-7035	Ljusgrå	125	191	90
83657682	B 221304 ABS-7024	Grafitgrå	125	231	40
83657683	B 221304 ABS-7035	Ljusgrå	125	231	40
83657614	B 221306 ABS 7024	Grafitgrå	125	231	60
83657615	B 221306 ABS 7035	Ljusgrå	125	231	60
83657616	B 221309 ABS 7024	Grafitgrå	125	231	90
83657617	B 221309 ABS 7035	Ljusgrå	125	231	90

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657684	B 261704 ABS-7024	Grafitgrå	170	271	40
83657685	B 261704 ABS-7035	Ljusgrå	170	271	40
83657618	B 261706 ABS 7024	Grafitgrå	170	271	60
83657619	B 261706 ABS 7035	Ljusgrå	170	271	60
83657620	B 261709 ABS 7024	Grafitgrå	170	271	90
83657621	B 261709 ABS 7035	Ljusgrå	170	271	90
83657622	B 261712 ABS-7024	Grafitgrå	170	271	120
83657659	B 261712 ABS-7035	Ljusgrå	170	271	120
83657688	B 233012 ABS-7024	Grafitgrå	239	300	120
83657689	B 233012 ABS-7035	Ljusgrå	239	300	120
83657686	B 273612 ABS-7024	Grafitgrå	284	364	120
83657687	B 273612 ABS-7035	Ljusgrå	284	364	120
Polykarbonat					
83657500	B 080805 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	89	47
83657501	B 080805 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	89	47
83657794	B 100804 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	113	40
83657795	B 100804 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	113	40
83657502	B 100806 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	113	60
83657503	B 100806 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	113	60
83657504	B 100809 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	113	90
83657505	B 100809 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	113	90
83657524	B 140804 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	151	40
83657525	B 140804 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	151	40
83657506	B 140806 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	151	60
83657507	B 140806 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	151	60
83657508	B 140809 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	151	90
83657509	B 140809 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	151	90
83657510	B 141306 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	151	60
83657511	B 141306 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	151	60
83657512	B 141309 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	151	90
83657513	B 141309 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	151	90
83657526	B 180806 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	191	60
83657527	B 180806 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	191	60
83657556	B 180809 PC-V0 7024	Grafitgrå	80	191	90
83657557	B 180809 PC-V0 7035	Ljusgrå	80	191	90

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657580	B 181304 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	191	40
83657581	B 181304 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	191	40
83657528	B 181306 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	191	60
83657529	B 181306 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	191	60
83657578	B 181309 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	191	90
83657579	B 181309 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	191	90
83657582	B 221304 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	231	40
83657583	B 221304 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	231	40
83657514	B 221304 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	231	60
83657515	B 221306 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	231	60
83657516	B 221309 PC-V0 7024	Grafitgrå	125	231	90
83657517	B 221309 PC-V0 7035	Ljusgrå	125	231	90
83657584	B 261704 PC-V0 7024	Grafitgrå	170	271	40
83657585	B 261704 PC-V0 7035	Ljusgrå	170	271	40
83657518	B 261706 PC-V0 7024	Grafitgrå	170	271	60
83657519	B 261706 PC-V0 7035	Ljusgrå	170	271	60
83657520	B 261709 PC-V0 7024	Grafitgrå	170	271	90
83657521	B 261709 PC-V0 7035	Ljusgrå	170	271	90
83657522	B 261712 PC-V0 7024	Grafitgrå	170	271	120
83657559	B 261712 PC-V0 7035	Ljusgrå	170	271	120
83657588	B 233012 PC-V0 7024	Grafitgrå	239	300	120
83657589	B 233012 PC-V0 7035	Ljusgrå	239	300	120
83657586	B 273612 PC-V0 7024	Grafitgrå	284	364	120
83657587	B 273612 PC-V0 7035	Ljusgrå	284	364	120
Polykarbonat med transparent lock					
83657530	B 080805 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	89	47
83657531	B 080805 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	89	47
83657796	B 100804 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	113	40
83657797	B 100804 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	113	40
83657532	B 100806 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	113	60
83657533	B 100806 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	113	60
83657534	B 100809 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	113	90

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657535	B 100809 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	113	90
83657702	B 140804 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	151	40
83657703	B 140804 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	151	40
83657536	B 140806 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	151	60
83657537	B 140806 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	151	60
83657538	B 140809 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	151	90
83657539	B 140809 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	151	90
83657540	B 141306 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	125	151	60
83657541	B 141306 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	125	151	60
83657542	B 141309 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	125	151	90
83657543	B 141309 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	125	151	90
83657704	B 180806 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	191	60
83657705	B 180806 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	80	191	60
83657554	B 180809 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	80	191	90
83657555	B 180809 PC-V0-G-7035	Ljusgrå med transparent lock	80	191	90
83657710	B 181304 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	125	191	40
83657711	B 181304 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	125	191	40
83657706	B 181306 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	125	191	60
83657707	B 181306 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	125	191	60
83657708	B 181309 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	125	191	90
83657709	B 181309 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	125	191	90
83657712	B 221304 PC-V0-G-7024	Grafitgrå med transparent lock	125	231	40
83657713	B 221304 PC-V0-G-7035	Ljusgrå med transparent lock	125	231	40
83657544	B 221306 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	125	231	60
83657545	B 221306 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	125	231	60
83657546	B 221309 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	125	231	90

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

Art nr	Benämning	Färg	B (mm)	L (mm)	H (mm)
83657547	B 221309 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	125	231	90
83657714	B 261704 PC-V0-G-7024	Grafitgrå med transparent lock	170	271	40
83657715	B 261704 PC-V0-G-7035	Ljusgrå med transparent lock	170	271	40
83657548	B 261706 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	170	271	60
83657549	B 261706 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	170	271	60
83657550	B 261709 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	170	271	90
83657551	B 261709 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	170	271	90
83657552	B 261712 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	170	271	120
83657553	B 261712 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	170	271	120
83657718	B 233012 PC-V0 G 7024	Grafitgrå med transparent lock	239	300	120
83657719	B 233012 PC-V0 G 7035	Ljusgrå med transparent lock	239	300	120
83657716	B 273612 PC-V0-G-7024	Grafitgrå med transparent lock	284	364	120
83657717	B 273612 PC-V0-G-7035	Ljusgrå med transparent lock	284	364	120

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Bocube - Innovativt designad elektronik- & industrikapsling

Senaste uppdatering (30.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16