
# Panelindikator 1927, 10 mm/M14 lamptestanslutning

Lamptestanslutning,10 mm LED/M14, IP 67

Panelindikator försedd med inbyggt begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning. Brinntid 100 000 h.
Beställ direkt i vår webshop!






## Fördelar
Monterad i hållare för panelmontage
Försedd med inbyggd likriktardiod och begränsningsmotstånd, ansluts direkt till respektive manöverspänning
Frontring i krom, svart eller mattkrom

## Övrigt
Panelindikator vid förfrågan i 12V eller 28V

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Anslutning: | Flatstiftshylsor 2,8x0,8 mm |
| Lysdiod: | 10 mm, färgad |
| Skyddsklass: | IP67 |
| Omgivningstemperatur: | -25°C till +60°C |
| Lagringstemperatur: | -25°C till +60°C |
| Brinntid: | 100 000 h |
| Hölje: | Ytbehandlad mässing |
| Hål: | Ø 14 + 0,2 mm |
| Anslutningsstift mässing: | Anod (+) |
| Anslutningsstift förtent mässing: | Katod (-) |
| Spänningstolerans UOP: | +10% max |
| Paneltjocklek: | 11 mm |

## Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

## Panelindikator 1927, 10 mm/M14 lamptestanslutning

inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
*Annan spänning, 12 VDC eller 28 VDC vid förfrågan.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

Produktinformation

# Panelindikator 1927, 10 mm/M14 lamptestanslutning

| Art nr | Typnummer | Färg | Frontring | Spänning [V] AC/DC | Ström [mA] AC/DC | Ljusstyrka [mcd] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83349065 | 19271350 | Röd | Svart krom | 24 | 9/17 | 80 |
| 83349066 | 19271351 | Grön | Svart krom | 24 | 9/17 | 60 |
| 83349067 | 19271352 | Gul | Svart krom | 24 | 9/17 | 60 |
| 83349068 | 19271357 | Blå | Svart krom | 24 | 9/17 | 350 |
| 83349069 | 1927135W | Vit | Svart krom | 24 | 9/17 | 650 |
| 83349070 | 19272350 | Röd | Matt krom | 24 | 9/17 | 80 |
| 83349071 | 19272351 | Grön | Matt krom | 24 | 9/17 | 60 |
| 83349072 | 19272352 | Gul | Matt krom | 24 | 9/17 | 60 |
| 83349073 | 19272357 | Blå | Matt krom | 24 | 9/17 | 350 |
| 83349074 | 1927235W | Vit | Matt krom | 24 | 9/17 | 650 |

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16