

# M12 Power kabelkontakt: Rak hona - L-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!






1 = brown
2 = white
3 = blue
4 = black
FE = grey



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Monteringstid

Utrymmeskrav

Släpkedja

Robust

Vattentät

## Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
Utrymmesoptimerad konstruktion
Färgkodade insatser för enkelt montage

## Användningsområden

Industriautomation
Robotapplikationer
Industri 4.0

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# M12 Power kabelkontakt: Rak hona - L-kod

Maskin- och anläggningsteknik

## Produktegenskaper

Enligt DIN EN 61076-2-111
EMC-godkänd
Krimpanslutning

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Märkspänning: | Max 50 V AC / 60 V DC |
| Märkström: | Max 16 A |
| Skyddsklass: | IP65/IP67/IP69K |
| Kodning: | L-kod |
| Material kontaktkåpa: | CuZn, nickelpläterad |
| Material insats: | PBT-GF |
| Material låsmutter: | CuNi |
| Kontaktresistans: | ≤10 mOhm |
| Isolationsmotstånd: | >$10^9$ Ohm |
| Temperaturområde: | -40 °C till +125 °C |

## Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


# M12 Power kabelkontakt: Rak hona - L-kod

Produktinformation

| Art nr | Benämning | Poltal | Ledararea (mm²) | Max YD | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kabeldon med krimpanslutning | | | | | | |
| 83409753 | RKCCS 5L/11 0,75 | 5 | 0,25 - 0,75 | 3,0 - 11,0 | 60 | 16 |
| 83409754 | RKCCS 5L/11 1,5 | 5 | 0,75 - 1,5 | 3,0 - 11,0 | 60 | 16 |
| 83409755 | RKCCS 5L/11 2,5 | 5 | 1,5 - 2,5 | 3,0 - 11,0 | 60 | 16 |

Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# M12 Power kabelkontakt: Rak hona - L-kod




Senaste uppdatering (02.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16