


M12 Power rak hane till M12 rak hona - T-kod

Upp till 63 V & 16 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. Se tekniska data och beställ direkt i vår webshop!







- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Monteringstid
- Utrymmeskrav
- Släpkedja
- Robust
- Vattentät

Fördelar

Kraftfull: Upp till 63 V & 16 A
Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
Utrymmesoptimerad konstruktion
Färgkodade insatser för enkelt montage

Användningsområden

Industriautomation
Robotapplikationer
LED-belysning/armaturer

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 Power rak hane till M12 rak hona - T-kod

Maskin- och anläggningsteknik

Produktegenskaper
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Enligt DIN EN 61076-2-111

Design/Utförande
Kabeltyp PUR: Li9Y11Y-OB - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20939 (80°C / 600 V)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC / 60 V DC
Märkström:	Max 16 A
Minsta böjningsradie:	Flexibel: 7,5 x kabeldiametern Fast: 4 x kabeldiametern
Skyddsklass:	IP65/IP67
Kodning:	T-kod
Material kontaktkåpa:	TPE
Material insats:	PBT-GF
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤10 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	Kabel: -25°C till +80°C Kontakt: -40°C till +125°C

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


M12 Power rak hane till M12 rak hona - T-kod

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande							
83406915	RST 4T-RKT 4T-723/0,3 M	0,3	PUR	4 x 1,5	7,4	60	16
83406916	RST 4T-RKT 4T-723/0,6 M	0,6	PUR	4 x 1,5	7,4	60	16
83406917	RST 4T-RKT 4T-723/1 M	1	PUR	4 x 1,5	7,4	60	16
83406918	RST 4T-RKT 4T-723/2 M	2	PUR	4 x 1,5	7,4	60	16
83406919	RST 4T-RKT 4T-723/5 M	5	PUR	4 x 1,5	7,4	60	16
83406920	RST 4T-RKT 4T-723/10 M	10	PUR	4 x 1,5	7,4	60	16

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 Power rak hane till M12 rak hona - T-kod



1 = brown
2 = white
3 = blue
4 = black

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16