
Universalfästen för COBOT LSDFB

För slang NW17 till NW29

Plastfästen för snabb och enkel montering av Reiku robotsystem på cobots. Silikon- och halogenfria, enkla att montera. Beställ direkt i vår webshop!







- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- God kemisk resistens
- Halogenfri
- Robust
- UV-beständig

Fördelar

Fästen för snabb och enkel montering av Reiku robotsystem på Cobots
Två storlekar klarar robotarmar Ø 54 till 108 mm
Integrerad vridplatta
Enkel montering med kardborreband

Användningsområden

Till Cobots och liknande
Används med slanghållare PASSB, lämplig insats och robotslang
För robotar och andra dynamiska maskinapplikationer

Produktegenskaper

Silikon- och halogenfri
God olje- och kemikaliebeständighet

Övrigt

CAD-modeller finns att hämta hem från http://cad.reiku.net

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Universalfästen för COBOT LSDFB

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	PA/TPU
Temperaturområde:	-40 °C till +80 °C, kortvarigt +100 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Universalfästen för COBOT LSDFB

Art nr	Benämning	NW (mm)	För slang, NW (mm)	För robotarm, Ø mm	Förp. (m)
83156804	LSDFB-60	–	17-29	54-75	1
83156805	LSDFB-100	–	17-29	75-110	1

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16