

Röradapter, invändig M-gänga

För övergång från rör till slang

Korrosionsbeständig adapter i förnicklad mässing med hög mekanisk hållfasthet för övergång från rör till slang. Beställ direkt i vår webshop!



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

För övergång från rör till slang

Hög mekanisk hållfasthet

Korrosionsbeständig

Användningsområden

I kombination med slangförskruvning av metall

Maskin- och anläggningsteknik

Tekniska data

Material:

Förnicken mässing

Skyddsklass:

IP40

Temperaturområde:

-55°C till +260°C

Observera

Senaste uppdatering (12.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Röradapter, invändig M-gänga

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Röradapter, invändig M-gänga

Art nr	Benämning	Gänga M	Rör Ø (mm)	Förp (st)
83150384	Röradapter 16-M16	M16x1,5	16	50
83150385	Röradapter 20-M20	M20x1,5	20	50
83150386	Röradapter 25-M25	M25x1,5	25	25
83150387	Röradapter 32-M32	M32x1,5	32	10
83150388	Röradapter 40-M40	M40x1,5	40	10
83150389	Röradapter 50-M50	M50x1,5	50	5

Senaste uppdatering (12.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16