SILVYN® HIPROJACKET CR

SILVYN® HIPROJACKET CR - klämring



God kemisk resistens

Värmebeständig

Tillförlitlighet

Temperaturbeständig

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
ETIM 5.0 Class-Description: Tätning för slangförskruvning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettospris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SILVYN® HIPROJACKET CR

Produktinformation

Art nr	Benämning	Nominell storlek AD	För slang med yttre Ø (mm)	Lämplig förskruvningsstorlek	Antal / förp.
SILVYN® HIPROJACKET CR klämring					
61713030	SILVYN® HIPROJACKET CR	10/13	18	M16 + PG 9, 11, 13,5	50
61713031	SILVYN® HIPROJACKET CR	13/16	22	M20 + PG 16	50
61713032	SILVYN® HIPROJACKET CR	19/22	28	M25 + PG 21	25
61713033	SILVYN® HIPROJACKET CR	25	31	M32 + PG 29	10
61713034	SILVYN® HIPROJACKET CR	32/35	41	M40 + PG 36	5
61713035	SILVYN® HIPROJACKET CR	38	44	M50 + PG 42	5
61713036	SILVYN® HIPROJACKET CR	51	57	M63 + PG 48	4

Senaste uppdatering (04.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16