
Översikt M-serien, innerhöjd 19-87 mm

Universell, robust plastsläpkedja för många användningsområden som klarar långa fribärande och glidande åksträckor. Beställ via 0155-777 80.





Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Lämplig för användning utomhus

God kemisk resistens

Robust

Temperaturbeständig

Fördelar

Utförande:
1. Aluminium tvärstag finns med
1 mm breddsteg
2. RM-stag vid extrema laster, skruvat
med 4 bultar
3. Aluminiumstag med kulled
4. LG-hålstag för exakt styrning av
kablar och slangar
5. RMA-stag för tex. ventilationsslangar
6. Plaststag med 8 och 16 mm breddsteg
7. Aluminiumlock med 1 mm breddsteg
för tubsläpkedjor
8. Plastlock med 8 eller 16 mm breddsteg
för tubsläpkedjor
9. Öppnas enkelt på in- eller utsidan
10. Avdelare kan fixeras
11. Bult för länklåsning
12. Utbytbara glidskor

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt M-serien, innerhöjd 19-87 mm

13. Flera typer av ändfästen finns
14. Integrerade fästen för C-profilskenor
i ändfästena
15. Flera typer av draglastningar finns

Användningsområden

Långa fribärande och glidande åkträckor
När lång livslängd eftersträvas
I smutsiga miljöer
Då en robust plastsläpkedja efterfrågas

Produktegenskaper

Sex storlekar finns enligt följande:
Innerhöjd: 19-87 mm
Innerbredd: 24-800 mm
Åkträcka fribärande: Upp till 5 m
Åkträcka glidande: Upp till 350 m

Övrigt

För detaljerad produktinformation, vänligen kontakta oss eller ladda ned katalogen via vårt nedladdningscenter
CAD-modeller kan skapas på Cadenas och Traceparts

Tekniska data

Material:	Polyamidplast/aluminium
Temperaturområde:	-25°C till +100°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Översikt M-serien, innerhöjd 19-87 mm

Senaste uppdatering (28.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16