
Ändfästen UNIFLEX 0250

Ändfästen till släpkedja. Enkel montering med fyra möjliga lägen och integrerad dragavlastning. Beställ direkt i vår webshop!



- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- God kemisk resistens
- Halogenfri
- Monteringstid
- UV-beständig

Fördelar

Enkel montering
Integrerande dragavlastningar
Kan monteras i fyra olika lägen

Användningsområden

I kombination med UNIFLEX 0250 släpkedjor

Produktegenskaper

Halogenfri
Brandspridningsklass: UL94-HB

Tekniska data

Färg:	svart
Material:	KS-PA
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C

Observera

Senaste uppdatering (16.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Ändfästen UNIFLEX 0250

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (16.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Ändfästen UNIFLEX 0250

Produktinformation

Art nr	Benämning	Bi (mm)	bA	nz
Med dragavlastning				
83511626	Fast ände (tapp)	20	-	1
83511627	Rörlig ände (hål)	20	-	1
83511628	Fast ände (tapp)	30	15	2
83511629	Rörlig ände (hål)	30	15	2
83511630	Fast ände (tapp)	40	23	3
83511631	Rörlig ände (hål)	40	23	3
83511632	Fast ände (tapp)	50	33	4
83511633	Rörlig ände (hål)	50	33	4
83511634	Fast ände (tapp)	65	48	5
83511635	Rörlig ände (hål)	65	48	5
83511636	Fast ände (tapp)	80	63	6
83511637	Rörlig ände (hål)	80	63	6

Senaste uppdatering (16.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16