Splitterbox i metall med masterkabelanslutning – M12-portar, 1 signal/port

ASBS-R, ASBS-R...LED

Splitterbox i metall. Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel. Extremt tålig för omild behandling. Beställ direkt i vår webshop!

Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Maximalt skydd mot vibrationer

Oljeresistent

Utrymmeskrav

Robust

Störningssignaler

Fördelar

Alla inkopplingar av sensorer/aktorer på ett ställe
Kostnadseffektivt och tidsbesparande montage
Alla signaler och strömförsörjning kopplas via en masterkabel
Kompakt konstruktion med många anslutningar på liten yta
Extremt tålig för omild behandling

Användningsområden

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Splitterbox i metall med masterkabelanslutning – M12-portar, 1 signal/port

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

1 signal/port
M12-anslutning för sensorer
M23-anslutning för masterkabel
UL-godkänd
Nedsänkta portar ger lägre bygghöjd

Design/Utförande

4 alternativt 8 st M12-portar
M12-anslutning
För liggande montage
Kabeltyp: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), UL-godkänd

Tekniska data

Anslutning:	Box: M23 Port: M12
Märkspänning:	Max 30 V
Märkström:	Max 12 A
Material box:	Zinkgjutgods
Skyddsklass:	IP65/IP67
Material insats:	PA
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
LED-indikering:	Matning: Grön Tillslag: Gul
Antal portar:	4 - 8 portar/box
Temperaturområde:	-40 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

Splitterbox i metall med masterkabelanslutning – M12-portar, 1 signal/port

Produktinformation

Art nr	Benämning	Portar	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Indikering
Splitterbox med masterkabelanslutning					
83404527	ASBS-R 4 5-4	4	30	4 A/port	-
83404528	ASBS-R 8 5-4	8	30	4 A/port	-
Splitterbox med masterkabelanslutning och LED-indikering					
83404529	ASBS-R 4/LED 5-4	4	30	4 A/port	1 LED/port
83404530	ASBS-R 8/LED 5-4	8	30	4 A/port	1 LED/port

Senaste uppdatering (26.08.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16