ERG 740 manuellt pressverktyg

ERG 740 manuellt pressningsverktyg till endelade SHIELD-KON-skärmanslutningen, parallell rörelse hos matriser/hylsor





Fördelar

Pressbackar i metall och kan enkelt och snabbt bytas ut.
Verktyget behöver inte justeras.
Ergonomiska plasthandtag
Parallell rörelse hos pressbacken skapar en överrullningseffekt för RSK-förbindningen

Användningsområden

Kontaktpressningsverktyg för en-skärmad SHIELD-KON®-jordningshylsa

Produktegenskaper

Insatser av härdat stål eliminerar slitage
Product code is engraved on the upper and on the lower part of the die set

Inklusive

Verktyg: Handpressverktyg ERG 740, RSK-mätare för enkelt fastställande av klämma, väska (245 x 210 x 55 mm), bordshållare för enklare hantering vid ett stort antal pressningar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001282 ETIM 5.0 Class-Description: Insats för pressverktyg kabelsko/förbindning, ändhylsor till ledare, skärmanslutning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001282 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Insats för krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, jordningshylsor

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

ERG 740 manuellt pressverktyg

Produktinformation

Art nr	Benämning	Färg	Skärm Ø (mm)	Passande kontakter	Antal / förp.
61753160	ERG 740 väska + handhållen tång + mätinstrument	-	-	-	1
Metallinsatser för ERG 740					
61722835	D-101 A	röd	1.27 - 1.79	RSK 5101	1
61722825	D-101 B	röd	1.8 - 2.28	RSK 5101	1
61722905	D-201 C	blå	2.29 - 2.55	RSK 5201	1
61722915	D-201 D	blå	2.56 - 3.0	RSK 5201	1
61722925	D-201 E	blå	3.01 - 3.34	RSK 5201	1
61743045	D-201 F	blå	3.35 - 3.65	RSK 5201	1
61722935	D-301 G	gul	3.66 - 4.13	RSK 5301	1
61722945	D-301 H	gul	4.14 - 4.71	RSK 5301	1
61722875	D-301 J	gul	4.72 - 5.12	RSK 5301	1
61743215	D-401 K	grön	5.13 - 5.86	RSK 5401	1
61743225	D-401 L	grön	5.87 - 6.36	RSK 5401	1
61743235	D-401 M	grön	6.37 - 7.0	RSK 5401	1
61743245	D-401 N	grön	7.01 - 7.62	RSK 5401	1

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16