


GOF SIMPLEX Pigtail

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

12x assorted colour coded pigtails with various types of connectors (LC, ST, LC) with Singlemode OS2 and Multimode OM1, OM2, OM3, OM4 fibres

Info

Ensidigt kontakterat Simplex Tight Buffer fiberoptisk kabel med högkvalitativt keramik-ferrulen-kontaktidon



Fördelar

Förenklar installation och montering

Skapa en direkt koppling för installationskablar med skarvkopplingar

Inga elektromagnetiska störningar eftersom kabeln inte innehåller någon metall (totalt dielektrisk)

Användningsområden

För användning inomhus

Anslutning till optisk ändenhet

Produktegenskaper

Hög flexibilitet

Kabelterminering med slitstarka keramiska hylsor

Satsen består av 12 färgkodade pigtail (adapterkabel) (röd, grön, blå, gul, vit, grå, brun, violett, turkos, svart, orange, rosa)

Standarder/Godkännanden

LC enligt IEC standard 61754-20

SC enligt IEC standard 61754-4

ST enligt IEC standard 61754-2

Design

Simplex Tight Buffer fiberoptisk kabel

Kontakter: LC, SC eller ST

Färgkodade primära och sekundära skyddslager

Standardlängd: 2 m

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000748

ETIM 5.0 Klassificering: Pigtail

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

GOF SIMPLEX Pigtail

Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000748 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Optokabel-pigtail (adapterkabel)
Dimensioner:	Primärt mantlad fiber: 250 µm Ledare (sekundärt mantlad fiber): 900 µm
Fibertyp:	GOF - glasfiber
Standardbeteckning:	J-VH 1G/E...
Optisk fibertyp:	Kärnmaterial: glas Cladding: glas
Tillåten dragkraft:	Fast installation: 100 N
Temperaturområde:	Fast: -20°C till +60°C Sporadisk böjning: -5°C till +50°C

Observera

Andra typer av kontaktdon (t.ex. LC, MTRJ, E2000) finns tillgängliga vid förfrågan. Judy Lim: Detta gäller inte längre Hitronic, eftersom LC kommer att bli en standardprodukt och MTRJ/E2000 tas bort.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

GOF SIMPLEX Pigtail

Art nr	Benämning
Multimode G 50 OM4	
29310402	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM4, 2m
29320402	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM4, 2m
29330402	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM4, 2m
Multimode G 50 OM3	
29310302	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM3, 2m
29320302	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM3, 2m
29330302	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM3, 2m
Multimode G 50 OM2	
29310202	GOF Simplex Pigtail SC G50 OM2, 2m
29320202	GOF Simplex Pigtail ST G50 OM2, 2m
29330202	GOF Simplex Pigtail LC G50 OM2, 2m
Multimode G 62.5 OM1	
29310102	GOF Simplex Pigtail SC G62.5, 2m
29320102	GOF Simplex Pigtail ST G62.5, 2m
29330102	GOF Simplex Pigtail LC G62.5, 2m
Single-mode E 9 OS2	
29310902	GOF Simplex Pigtail SC E9 OS2, 2m
29320902	GOF Simplex Pigtail ST E9 OS2, 2m
29330902	GOF Simplex Pigtail LC E9 OS2, 2m