

Diverse lådor, AHI

Isolerad ändhylsa till DIN-ledare för flera diametrar i en låda



Halogenfri

Fördelar

Behändiga sortimentlådor - flera diametrar därmed alltid lättillgängliga

Standarder/Godkännanden

De isolerade ändhylsorna uppfyller kraven i DIN 46228, del 4 (0,25 mm² och 0,34 mm², ej standardiserad) i sortimentslådor

Design

AHI sortimentslåda I (gul): 30 x 0,25 - 6 mm Ljusblå, 30 x 0,34 - 6 mm Turkos, 30 x 0,5 - 8 mm Orange, 30 x 0,75 - 8 mm Vit, 30 x 1,00 - 8 mm Gul

AHI sortimentsslåda II (orange): 50 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Svart, 20 x 10,00 - 12 mm Vit, 10 x 16,00 - 12 mm Grön

AHI förvaringslåda III (blå): 50 x 4,00 - 10 mm Grå, 20 x 6,0 - 12 mm Svart, 20 x 10,00 - 12 mm Vit, 10 x 16,00 - 12 mm Grön

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000524

ETIM 5.0 Class-Description: Sortimentlådor för anslutnings- och förbindningsteknik

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000524

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Sortimentlåda för anslutnings- och förbindningsteknik

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Diverse lådor, AHI

Art nr	Benämning	För mm ²	Passande krimpinsats	Förp.
AHI sortimentslåda				
61794720	AHI sortimentslåda I	0.25 - 1	PEW 12.090	150 x 1
61794730	AHI sortimentslåda II	0.5 - 2.5	PEW 12.090	400 x 1
61794740	AHI sortimentslåda III	4 - 16	PEW 12.090 / PEW 12.091	100 x 1