

KRB 0560 krimptänger

KRB 0560: Krimptång för pressning av ej isolerade bladkontakter/panelkontakter 4,8 och 6,3 från 0,5-6mm², krimpningsprofil: rullpressning, ergonomisk design



Tillförlitlighet

Fördelar

Tydligt markerade pressformar
Låsfunktion för felfri pressning
Handtagen passar både små och stora händer
Unik mekanism reducerar den manuella kraften från 450 N till 250 N
Testad för minst 80 000 pressningar

Användningsområden

Den behändiga rullpressningstången för oisolerade kabelskor 0,5 - 6 mm² med anslutning 4.8 och 6.3

Produktegenskaper

Löser ut om pressningen måste avbrytas

Standarder/Godkännanden

Testad enligt DIN standard EN 60352-2

Övrigt

Kontakthållaren bidrar till korrekt positionering av ledar- och isoleringskrimpningen, vilket för platta kontakter är viktigt för krimpkvaliteten.

Inklusive

Artikelnummer 61790950 levereras utan kontakthållare

Artikelnummer 61791100 innehåller kontakthållare

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

Senaste uppdatering (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

KRB 0560 krimptänger

Allmänt:

Övrigt:

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Justerbart krimpningstryck

Krimpningsprofil: rullpressning

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KRB 0560 krimpånger

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	För kontakter med IDC-anslutning	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61790950	KRB 0560 utan kontakthållare	0,5 - 6	rullpressning	4,8 + 6,3	0,54	255	1
61791100	KRBC 0560 med kontakthållare	0,5 - 6	rullpressning	4,8 + 6,3	0,54	255	1