

## HG 2320 varmluftspistol

HG 2320 varmluftspistol för krympning av produkter som krymper av värme har ett robust hölje och en justerbar temperaturinställning.



### Fördelar

Kan användas med en hand

Fyra lagringsprogram

Optisk LCD-temperatur och hastighetsvisning

Högpresterande, elektroniskt styrd professionell varmluftsfläkt med kontinuerlig reglering av luftflöde och lufttemperatur och LCD-skärm

Skydd mot brännskador tack vare integrerad restvärmesindikator

### Användningsområden

Robust hus för manuell och stationär drift.

Ledningsdragning för apparatskåp och utrustningar

### Produktegenskaper

Justerbar temperaturinställning

Dubbelt skydd mot överhettning - termostat och termosäkring

Luftintag med nät som skyddar mot grova orenheter

Justerbar hastighetsinställning

### Övrigt

Motorlivslängd: 1 000 h

### Inklusive

Plastlåda, reduktionsmunstycke 9 mm, bredstrålmunstycke 50 mm, reflektormunstycke, krympslangssats (100 stycken, blandade, Ø 1,6–9,5 mm)

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001383

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Varmluftsfläkt/-pistol (elektrisk)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001383

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Varmluftsfläkt/-pistol (elektrisk)

Allmänt:

Mått:

Utan låda: 253 x 86,5 x 200 mm

Med låda: 395 x 100 x 320 mm

Vikt inkl. låda: 2 195 g

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## HG 2320 varmluftspistol

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Övrigt:           | Längd nätkabel: 3 m<br>230 V, 50/60 Hz                 |
| Info:             | Luftmängd: 150–500 l/min, steglöst reglerbar<br>2 steg |
| Temperaturområde: | 80–650 °C, steglöst reglerbar                          |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Garantin är begränsad till 500 arbetstimmar eller 1 år

## HG 2320 varmluftspistol

| Art nr   | Produktbeskrivning        | Max upphettningsskapacitet | Uppnåelig lufttemperatur | Antal / förp. |
|----------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|
| 61801246 | Varmluftspistol HG 2320 E | 2300                       | 650                      | 1             |