


SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, polyamide cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief



Variation av godkännanden och certifikat



Optimal dragavlastning



Mekanisk resistens



Maximalt skydd mot vibrationer



God kemisk resistens

Fördelar

Konisk NPT-gänga
 Permanent vibrationsskydd
 Optimal dragavlastning
 Brett, variabelt klämområde
 Maximal pålitlighet

Användningsområden

Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
 Maskin- och maskinutrustningstillverkning
 Automation
 Enheter
 Kåpor

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Design

NPT-anslutningsgånga enligt ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® STR NPT med reduceringstättningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter.

Övrigt

Se SKINTOP® PG tillbehör för lämpliga tillbehör. Observera att SKINDICHT® GMP-GL kontramutter inte är kompatibel med denna modell.

3/8" = PG9

1/2" = PG13.5

3/4" = PG21

1" = PG29

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Färg:

Silvergrå (RAL 7001)

Svart (RAL 9005), UV-beständig

Material:

Material: Polyamid

Tätning: CR

Skyddsklass:

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

Dynamisk: -20 till +100 °C

Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® ST NPT silvergrå						
53016010	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016030	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016050	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016060	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® ST NPT svart						
53016210	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	43.0	15	100
53016230	NPT 1/2"	5 - 12	24	47.0	15	100
53016250	NPT 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	50
53016260	NPT 1"	14 - 25	42	60.0	15	25
SKINTOP® STR NPT silvergrå						
53016110	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016130	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016150	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® STR NPT svart						
53016310	NPT 3/8"	2 - 6	19	43.0	15	100
53016330	NPT 1/2"	4 - 9	24	47.0	15	100
53016350	NPT 3/4"	9 - 16	33	53.0	15	50
SKINTOP® BS NPT silvergrå						
53016610	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016630	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016650	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50
SKINTOP® BS NPT svart						
53016810	NPT 3/8"	3,5 - 8	19	80.5	15	100
53016830	NPT 1/2"	5 - 12	24	104.0	15	100
53016850	NPT 3/4"	13 - 18	33	133.0	15	50

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® ST NPT / BS NPT

