


SKINTOP® MULTI Fläns FL21

Övergångsfläns från FL21 till hål anpassat för 24-poligt kontaktdon



Maskin- och anläggningkonstruktion



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Övergång till FL21-fläns från 24-poligt industriellt kontaktdon ger flexibilitet vid val av multigenomföring

Många användningsområden i olika applikationer och miljöer

Förmonterad NBR-packning möjliggör tillförlitlig tätning mot kapslingen/skåpet (skyddsklass IP66)

Enkel montering med 4 fästskruvar

Stabil konstruktion av pulverlackerad stålplåt eller V2A rostfritt stål

Användningsområden

För kabelgenomföring till skåp med hål för skandinavisk FL21-fläns, vid användning av SKINTOP® MULTI eller SKINTOP® CUBE multigenomföringar

Can be used in dry, humid and oily environments.

Tekniska data

Material:

Pulverlackerad stålplåt

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI Fläns FL21

Skyddsklass:	Rostfritt stål Packning: NBR
Temperaturområde:	IP 66 -10°C till +70°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MULTI Fläns FL21

Art nr	Benämning/storlek	Håltagning B x H	Antal / förp.
52220031	SKINTOP MULTI FLÄNS FL21, ROSTFRITT STÅL	113.0 x 36.0	1

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16