


## SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, brass cable gland, 360° screen contact, anti-static & impact-resistant at cold temperatures, for chemical industry

### Info

NYHET: Nu också tillgänglig i storlek M 20 x 1,5



Olja & Gas



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Tillförlitlighet



Variation av godkännanden och certifikat

### Fördelar

Snabbare och mindre komplicerad montering än för andra system

Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt

Enkel kabeljustering

Enkel att demontera

Antistatisk, säker och slagbeständig vid låga temperaturer

### Användningsområden

EMC-jordning av skärmfläta

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

Kemisk och petrokemisk industri

Anläggningsteknik

Utrustning grupp II / kategori 2G+1D

Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet "e", dammexplosionsskydd tack vare huset "t"

### Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

### Övrigt

SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1.5 ATEX med EMC-jordningshylsa som täcker kortare kabeldiametrar

SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX är inte IECex certifierad

### Tekniska data

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning                                                                                                                                                                                                                                         |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning                                                                                                                                                                                                                                         |
| Observera:             | Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Certifikat:            | CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC Ex II 1D<br>Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0026X                                                                                                                                                                                                                                           |
| Material:              | SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH<br>Material: förnicklad mässing<br>Hylsa: specialpolyamid<br>EMC-borste: mässing<br>Tätning: special-elastomer<br>O-ring: special-elastomer<br>SKINDICHT® SHVE-M ATEX<br>Material: förnicklad mässing<br>Jordningshylsa: mässing<br>Tätning: special-elastomer<br>O-ring: special-elastomer |
| Materialprov:          | DIN EN 60079-0<br>DIN EN 60079-7<br>DIN EN 60079-31                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Skyddsklass:           | IP 68 - 10 bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperaturområde:      | SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH<br>-30 °C till +90 °C<br>SKINDICHT® SHVE-M ATEX<br>-20 °C till +80 °C                                                                                                                                                                                                                       |

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggnings. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

| Art nr                 | E-nummer | Benämning/storlek | Kabeldiameter Ø (mm) | Minsta Ø över flåtan (mm) | Nyckelvidd (mm) | Gångans längd, D (mm) | Antal / förp. |
|------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| 52110023               | 1472475  | M 25 x 1,5        | 9.0 - 17.0           | 6                         | 29              | 8                     | 10            |
| 52110024               | 1472476  | M 32 x 1,5        | 11.0 - 21.0          | 8                         | 36              | 9                     | 5             |
| 52110025               | 1472477  | M 40 x 1,5        | 19.0 - 28.0          | 10                        | 45              | 9                     | 5             |
| 52110026               | 1472478  | M 50 x 1,5        | 27.0 - 35.0          | 14                        | 54              | 10                    | 5             |
| 52110027               | 1472479  | M 63 x 1,5        | 34.0 - 45.0          | 20                        | 67              | 15                    | 1             |
| 52110028               | 1472480  | M 63 x 1,5 plus   | 44.0 - 55.0          | 25                        | 75              | 15                    | 1             |
| SKINDICHT® SHVE-M ATEX |          |                   |                      |                           |                 |                       |               |
| 52107102               | -        | M 20 x 1,5        | 6.9 - 8.9            | 5                         | 22              | 6                     | 10            |

# SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

