


SKINTOP® KR-M ATEX plus blå

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metric plastic cable gland with high degree of protection and reducing seal insert, explosion-proof



Olja & Gas



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Tillförlitlighet



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög skyddsklass
Köldbeständighet
Hög dragavlastning
Brett, variabelt klämmområde
Permanent vibrationskydd

Användningsområden

Med reduceringstätningssats för tätning av kablar med mindre yttre diameter

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Senaste uppdatering (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® KR-M ATEX plus blå

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment
Certifikat:	CE 0637 Ex II 2G Ex eb IIC Ex II 1D Ex ta IIIC IECEX IBE 13.0027X
Färg:	Blå (RAL 5015)
Material:	Kropp: specialpolyamid Tätning: specialelastomer O-ring: NBR
Materialprov:	DIN EN 60079-0 DIN EN 60079-7 DIN EN 60079-31
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar
Temperaturområde:	-20°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® KR-M ATEX plus blå

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Gänga M	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® KR-M ATEX plus blå							
54115405	KR-M 12 ATEX plus blå	2 - 4	12 x 1,5	15	30	8	50
54115415	KR-M 16 ATEX plus blå	4 - 6	16 x 1,5	19	34	8	50
54115425	KR-M 20 ATEX plus blå	5 - 10	20 x 1,5	25	38	9	50
54115435	KR-M 25 ATEX plus blå	6 - 13	25 x 1,5	30	40	10	25
54115445	KR-M 32 ATEX plus blå	9 - 15	32 x 1,5	36	47	10	25
54115455	KR-M 40 ATEX plus blå	16 - 23	40 x 1,5	46	52	10	10
54115465	KR-M 50 ATEX plus blå	22 - 29	50 x 1,5	55	62	12	5
54115475	KR-M 63 ATEX plus blå	29 - 39	63 x 1,5	66	71	12	5

Senaste uppdatering (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16