


SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, metrisk förskruvning för fiberkabel, hög dragavlastning och tätning

Info

Möjliggör bra fixering och tätning utan att försämra överföringsprestandan



Monteringstid

Fördelar

Speciell tätningsinsats med 12 x 0-3 mm klämområde

Smidig montering och demontering tack vare införingshjälpmedel

Jämn och mjuk tätning runt känsliga fiberkablar tack vare elastisk EPDM-gummi

De slitsade hålen möjliggör införande av förkontakterade fiberkablar

Användningsområden

Installation av fiberkabel

Utbyggnad av bredbandsnät

FTTx applikationer

Industri 4.0-applikationer

Lämplig för användning inomhus och utomhus

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

För att uppnå hög skyddsklass kan oanvända hål stängas med SKINTOP® DIX-DV tätningsplugg

Inklusive

Kontramutter SKINTOP® GMP-GL-M ingår

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® FIBER

Tekniska data

Observera:	För åtdragningsmoment, se monteringsanvisningen
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Förskruvning: Polyamid Packning: EPDM-gummi (UV- och ozonresistent)
Skyddsklass:	IP 66 (at maximum use of all boreholes)
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® FIBER

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
54113180	M 32 x 1,5	0 - 3	36	47.0	10	10

SKINTOP® FIBER

