

SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX Dust protection



Tillförlitlighet



Monteringstid

Fördelar

Se SKINTOP® SVD-M ATEX angående fördelar

Användningsområden

SKINTOP® SDVR-M används tillsammans med SKINTOP® MSR-M ATEX eller SKINTOP® KR-M ATEX plus (blå).
Utrustning grupp II / kategori 2G+1D

Övrigt

Utomhusområden med risk för explosion, också lämpad för användning med SKINTOP® STR-M och SKINTOP® MSR-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Observera:

Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material:

CR

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

Temperaturområde:

-30°C till +70°C

Kortvarigt: upp till +90°C

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® SDVR-M ATEX

Art nr	Benämning/storlek	Synlig höjd (mm)	Förp.
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25

Senaste uppdatering (22.07.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16