

SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SHVE-M, metric brass cable gland with high degree of protection, low-resistance 360° screen contact and high strain relief



Optimal dragavlastning



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
 Hög skyddsklass
 Hög dragavlastning

Användningsområden

Jordningsförskruvning, för applikationer där elektriska störningsfält kan uppstå.
 Medicinsk teknik
 Frekvensomriktare
 Flygplatser
 Mät- och styrteknik

Design

1 montering
 2 jordningshylsor
 3 tätningskoner
 4 koner, mässing
 5 tryckskravar

Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Senaste uppdatering (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHVE-M

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

För fler EMC-förskruvningar, se SKINTOP® MS-SC-M och MS-M BRUSH och kompatibel kontramutter SKINDICHT® SM-PE-M

Exempel på identifiering av benämning:

SHVE-M 20 / 16 / 15 / 11

20 = metrisk anslutningsgänga

16 = funktionsgänga PG

15 = fri bredd på tätningsskona

11 = fri bredd jordhylsa

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Installationsmått
finns i bilaga T21

Material:

Material: förnicklad mässing
Jordningshylsa: mässing
Tätningsskon: CR
O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

Temperaturområde:

-20°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppertillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SHVE-M

Art nr	Benämning/storlek	PG-gånga	Outer sheath clamping range ØF mm	Kabelldiameter innermantel (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Jordningshylsa, fri öppning ØB	Fri öppning F (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SHVE-M										
52106860	M 16 x 1,5	9	4,5 - 5,8	2,2 - 3,2	18 / 17	26.5	5	3,2	6.0	25
52106870	M 16 x 1,5	9	4,5 - 6,8	2,2 - 3,2	18 / 17	26.5	5	3,2	7.0	25
52106880	M 16 x 1,5	9	5,5 - 5,8	2,6 - 3,6	18 / 17	26.5	5	3,6	6.0	25
52106890	M 16 x 1,5	9	5,5 - 6,8	2,6 - 3,6	18 / 17	26.5	5	3,6	7.0	25
52106910	M 20 x 1,5	11	3 - 6,8	3,5 - 4,5	22 / 20	31.0	6	4,5	7.0	25
52106920	M 20 x 1,5	11	6 - 8,8	3,5 - 4,5	22 / 20	31.0	6	4,5	9.0	25
52106930	M 20 x 1,5	13,5	6,5 - 8,8	3,5 - 5	22 / 22	32.0	6	5	9.0	25
52106940	M 20 x 1,5	13,5	6 - 8,8	4,5 - 6	22 / 22	32.0	6	6	9.0	25
52106950	M 20 x 1,5	13,5	8 - 10,8	5,5 - 7	22 / 22	32.0	6	7	11.0	25
52106960	M 20 x 1,5	16	8,5 - 10,8	6 - 8	24 / 24	34.5	6	8	11.0	25
52106970	M 20 x 1,5	16	10 - 12,8	7 - 9	24 / 24	34.5	6	9	13.0	25
52106980	M 20 x 1,5	16	10 - 12,8	8 - 10	24 / 24	34.5	6	10	13.0	25
52106990	M 20 x 1,5	16	12,5 - 14,8	9 - 11	24 / 24	34.5	6	11	15.0	25
52107000	M 25 x 1,5	21	13 - 15,8	10 - 12	30 / 30	39.0	7	12	16.0	25
52107010	M 25 x 1,5	21	13 - 15,8	11 - 13	30 / 30	39.0	7	13	16.0	25
52107020	M 25 x 1,5	21	15,5 - 17,8	12 - 14	30 / 30	39.0	7	14	18.0	25
52107030	M 25 x 1,5	21	15 - 17,8	13 - 15	30 / 30	39.0	7	15	18.0	25
52107040	M 25 x 1,5	21	17,5 - 19,8	14 - 16	30 / 30	39.0	7	16	20.0	25
52107050	M 32 x 1,5	29	19 - 21,8	15 - 17	40 / 40	45.5	8	17	22.0	10
52107060	M 32 x 1,5	29	18 - 23,8	16 - 18	40 / 40	45.5	8	18	22.0	10
52107070	M 32 x 1,5	29	20 - 23,8	17 - 19	40 / 40	45.5	8	19	24.0	10
52107080	M 32 x 1,5	29	23 - 25,8	17 - 19	40 / 40	45.5	8	19	26.0	10

Senaste uppdatering (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16