


SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, förskruvning i mässing med dubbel lamellpackning, snabbare och enklare montage, låg resistans och 360° skärmkontakt

Info

NYHET: Nu också tillgänglig i storlek M 20 x 1,5

SKINTOP® MS-M storlekar 75 x 1,5 till 110 x 2 med innovativ dubbel lamellpackning för enklare montering av kablar med stora diametrar.



Tillförlitlighet



Volt



Störningssignaler



Temperaturbeständig

Fördelar

Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
 Snabbare montage än övriga jämförbara system
 Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning
 Okomplicerad och pålitlig
 Högsta monteringsfrihet vid kabeljustering

Användningsområden

EMC-jordning av skärmfläta
 Automationssystem
 Servosystem
 Frekvensomriktare
 Transportörer och transportsystem

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M BRUSH

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgंगा enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Material:	Material: Förnicklad mässing Kupolmutter: Förnicklad mässing Insats: Polyamid EMC-borste: Mässingtråd Tättningsring: Elastomer O-ring: Elastomer
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar (M12 - M110) IP 69 (M12 - M63) NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-M BRUSH

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Minsta Ø över flåtan (mm)	Nyckelvidd (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-M BRUSH							
53112507	1478528	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	8	25
53112676	1478472	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	8	10
53112677	1478473	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	9	5
53112678	1478474	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	9	5
53112679	1478475	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	10	5
53112680	1478476	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	20	67	15	1
53112681	1478477	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	25	75	15	1
53112501	1478478	M 75 x 1,5	53.0 - 63.0	25	95	15	1
53112500	1478479	M 75 x 1,5 plus	58.0 - 68.0	25	95	15	1
53112503	1478480	M 90 x 2	66.0 - 78.0	40	115	20	1
53112505	1478481	M 110 x 2	76.0 - 88.0	50	135	25	1
53112504	1478482	M 110 x 2 plus	86.0 - 98.0	50	135	25	1
SKINTOP® MSR-M BRUSH 25 x 1,5 - godkännanden begärda							
53112671	1478483	25 x 1,5	6.0 - 13.0	5	29	8	10
SKINTOP® MS-M BRUSH XL							
53112527	-	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	3	24	12	25
53113727	-	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	6	29	12	10
53113728	-	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	8	36	15	5
53113729	-	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	10	45	15	5
53112673	-	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	14	54	15	5

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

 Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
 PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-M BRUSH

