

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC M, förskruvning i förnicklad mässing för EMC-installationer med skärmade kablar. Enkelt montage.

Info

Även tillgänglig i blyfri version - dessa har ändelsen "LF" i slutet av respektive artikelnummer



Tillförlitlighet



Volt



Störningssignaler



Temperaturbeständig

Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Lämplig för kablar med och utan inre mantel

Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

EMC-jordning av skärmfläta

Telekommunikation

Industrimaskiner och fabriksteknik

Mät- och styrteknik

Automation

Standarder/Godkännanden

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

UL File Nr. E79903

Design

Metrisk anslutningsgंगा enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Övrigt:	Tillgänglig i rostfritt stål, V2A, vid förfrågan
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-SC-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Minsta Ø över flåtan (mm)	Nyckelvidd (mm)	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-SC-M							
53112610	1476730	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620	1476731	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630	1476732	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640	1476733	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650	1476734	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660	1476735	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670	1476736	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL							
53112625	-	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	12	50
53112635	-	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	12	25
53112645	-	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	12	25
53112655	-	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	15	25
53112665	-	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	15	10
53112675	-	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	15	5
SKINTOP® MS-SC-M - Utförande i blyfri mässing							
53112610LF	1478551	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6,5	50
53112620LF	1478552	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630LF	1478553	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640LF	1478554	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7,5	29	8	25
53112650LF	1478555	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660LF	1478556	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670LF	1478557	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

 Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® MS-SC-M

