


SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, anti-static brass cable gland with cold impact resistance and maximum reliability, explosion-proof



-  Olja & Gas
-  God kemisk resistens
-  Mekanisk resistens
-  Optimal dragavlastning
-  Tillförlitlighet
-  Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Köldbeständighet
Hög dragavlastning
Brett, variabelt klämområde
Maximal pålitlighet

Användningsområden

Enheter, maskiner och anläggningar för antändningsskyddsklass med högre säkerhet "e", dammexplosionsskydd tack vare huset "t"

Utrustning grupp II / kategori 2G+1D

För mobila applikationer i offshore- och marin industri

Kemisk och petrokemisk industri

Senaste uppdatering (11.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-M ATEX

Produktegenskaper

SKINTOP® MS-M-XL ATEX liknar SKINTOP® MS-M ATEX, men har en förlängd anslutningsgänga för tjocka väggar

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

M63 plus utan UL-godkännande

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Certifikat:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

Material:

Material: Förnicklad mässing

Insats: Polyamid

Tätning: CR

O-ring: NBR

Materialprov:

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

IP 66

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde:

-30°C till +90°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-M ATEX

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-M ATEX						
53112700	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	26.5	6,5	100
53112710	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	33.0	7	100
53112720	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	37.0	8	50
53112730	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	38.5	8	25
53112740	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	45.5	9	25
53112750	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	48.0	9	10
53112760	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	55.5	10	5
53112770	M 63 x 1,5	34.0 - 45.0	67	67.0	15	5
53112779	M 63 x 1,5 plus	44.0 - 55.0	75	65.5	15	1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX						
53112800	M 12 x 1,5	3.0 - 7.0	16	32.0	12	100
53112810	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	100
53112820	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	24	41.0	12	50
53112830	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	29	42.5	12	25
53112840	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	36	51.5	15	25
53112850	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	45	54.0	15	10
53112860	M 50 x 1,5	26.0 - 35.0	54	60.5	15	5