
SKINDICHT® CN-M

SKINDICHT® CN-M, havsvattenresistent specialförskruvning för tuffa förhållanden och hög mekanisk belastning





God kemisk resistens

Korrosionsbeständig

Mekanisk resistens

Robust

Temperaturbeständig

Fördelar

För höga temperaturer
Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier
Tålig mot havsvatten
Hög mekanisk hållfasthet
Hög korrosionsbeständighet

Användningsområden

Kabelskruvförband av kromnickelstål och FPM-tätning, särskilt för användning under svåra förhållanden
Farmaceutisk och petrokemisk industri
Offshore-sektor
Vindkraftverk
Tegelbruk

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN-M

Övrigt
Passande kontramutter SKINDICHT® SM-M INOX

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Installationsmåtten finns i bilaga T21
Material:	Material: kromnickelstål enligt DIN, materialnr 1.4305 Inre tätning: FPM O-ring: FPM
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar IP 69
Temperaturområde:	-40 °C till +200 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINDICHT® CN-M

Produktinformation

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® CN-M						
52032580	M 12 x 1,5/1	3,5 - 5	17	27.0	10	5
52032590	M 12 x 1,5/2	5 - 6,5	17	27.0	10	5
52032600	M 12 x 1,5/3	6,5 - 8	17	27.0	10	5
52032610	M 16 x 1,5	8 - 10,5	18	30.0	10	5
52032620	M 20 x 1,5	11 - 15	24	31.0	10	5
52032630	M 25 x 1,5	16 - 20,5	30	36.0	11	5
52032640	M 32 x 1,5	21 - 25,5	36	41.0	13	5
52032650	M 40 x 1,5	28,5 - 33	46	44.0	13	1
52032660	M 50 x 1,5	37 - 42	55	48.0	14	1
52032670	M 63 x 1,5	46 - 52	70	51.0	14	1

Senaste uppdatering (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16