


SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, nickel-plated brass cable gland with low resistance 360° screen contact, fast and simple assembling

Info

Förskruvning för tåg

Hazard Level: HL 3



Spårbundet



Flamhämmande



Halogenfri



Tillförlitlighet



Störningssignaler

Fördelar

Halogenfri och brandspridningsklassad

Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt

Snabbare montage än övriga jämförbara system

Maximal pålitlighet

Högsta monteringsfrihet vid kabeljustering

Användningsområden

Tunnelbanor och tåg

Automationssystem

Servosystem

Frekvensomriktare

Senaste uppdatering (22.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Transportörer och transportsystem

Standarder/Godkännanden

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21

Material:

Body: nickel plated brass
Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
EMC-brush: brass wire
Sealing: special elastomere
O-ring: special elastomere

Skyddsklass:

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

Dynamisk: -25 till +100 °C

Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Minsta Ø över flåtan (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
53112543	M 25 x 1,5	9 - 17	6	29	36.0	8	10
53112544	M 32 x 1,5	11 - 21	8	36	42.2	9	5
53112545	M 40 x 1,5	19 - 28	10	45	49.5	9	5
53112546	M 50 x 1,5	27 - 35	14	54	52.0	10	5
53112547	M 63 x 1,5	34 - 45	20	67	61.3	15	1