


SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® MS-HF-M GRIP, halogen-free saddle-clamp strain relief cable gland for harsh application conditions

Info

Förskruvning för tåg

Hazard Level: HL 3



Spårbundet



Flamhämmande



Halogenfri



Optimal dragavlastning



Tillförlitlighet

Fördelar

Halogenfri och brandspridningsklassad

Tillförlitligt böjnings- och knäckskydd

Hög dragavlastning

Hög mekanisk hållfasthet

Användningsområden

Med sadelklämma för extra hög dragavlastning, perfekt vid tuffa användningsförhållanden

Bärbar utrustning

Maskiner och utrustningar på byggarbetsplatser

Kranar och transportsystem

Anläggningsteknik

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

Standarder/Godkännanden

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Se instruktionsbladet för installationsdimensioner och vridmoment

Material:

Material: Förnicklad mässing Insats: Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0 Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer

Skyddsklass:

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

Dynamisk: -25 till +100 °C

Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-HF-M GRIP

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
53112551	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	41.0	7	25
53112552	M 20 x 1,5	7 - 13	24	46.0	8	25
53112553	M 25 x 1,5	9 - 17	29	48.5	8	25
53112554	M 32 x 1,5	11 - 21	36	56.6	9	25